

Caméra studio robotisée Full HD avec capteur 3CMOS Exmor 1/2" et zoom optique 14x



Présentation

Enregistrement à distance de qualité broadcast, images Full HD avec PTZ fluide et silencieux

Packs d'accessoires aux Etats-Unis et au Canada

Ce produit comprend un logiciel pré-installé et nécessite l'achat de clés de licence pour activer certaines fonctions.

Caractéristiques

Images Full HD de qualité broadcast

Zoom optique 14x de haute qualité

Une excellente sensibilité en basse lumière

Opérations Pan/Tilt/Zoom (PTZ) fluides et silencieuses

Une plus grande stabilité d'image

Flexibilité de l'installation

Fonctionnement à distance

Contrôle IP optionnel


Sorties vidéo polyvalentes

Grande variété d'options d'extension

Lampes tally avant et arrière

Spécifications
techniques





Produits associés



AWS-750

Anycast Touch portable live content producer



RCP-1500

Type de joystick du panneau de contrôle à distance simple pour les caméras de série HDC/HSC/HXC. Quatre unités dans un rack EIA de 19 pouces.



HZC-BRCN1

Logiciel pour CNA-1 destiné au contrôle des paramètres Paint de la BRC-H 900 à partir du RCP-1500/1530



HXC-FB80

Caméra studio couleur HD dotée de trois capteurs CMOS Exmor™ 2/3"



RCP-1530



RCP-3100



CNA-1



NXL-IP55

Type de joystick du panneau de contrôle à distance simple pour les caméras de série HDC/HSC/HXC. Cinq unités dans un rack EIA de 19 pouces.

Type de joystick du panneau de contrôle à distance pour les caméras de série HDC/HSC/HXC. Cinq unités dans un rack EIA de 19 pouces.

Adaptateur réseau de commande de caméras

Unité de production en direct IP



HXC-P70

Caméra système Full HD/SD compacte et abordable, équipée de trois capteurs CMOS Exmor 2/3" avec connexion directe par câble à fibre optique

Galerie

