

## BVM-E251

Moniteur de référence OLED  
TRIMASTER EL™ de 24,5 pouces  
avec grand angle de vue pour la  
production en 4K



### Overview

**Moniteur de référence TRIMASTER EL™ de 24,5 pouces avec OLED 2e génération. Angle de vue considérablement amélioré pour une évaluation rigoureuse des images en studio et sur le plateau.**

Pour les applications professionnelles comme l'étalonnage des couleurs, le montage haut de gamme, la diffusion et la recherche scientifique, le BVM-E251 garantit des performances exceptionnelles grâce à la technologie de pointe OLED (Organic Light-Emitting Diode) et au système de traitement des signaux de Sony. Les variations chromatiques liées à l'angle de vue sont désormais plus de moitié moins importantes que sur un panneau OLED de la 1ère génération. Ce moniteur permet à plusieurs opérateurs d'évaluer simultanément une image avec le même degré de précision, apportant une flexibilité d'utilisation supplémentaire fort appréciée dans les applications d'évaluation les plus exigeantes.

**Le moniteur de référence TRIMASTER EL™ de 24,5 pouces avec OLED deuxième génération offre un angle de vue considérablement amélioré pour une évaluation rigoureuse des images en studio et sur le plateau**

Pour les applications professionnelles comme l'étalonnage des couleurs, le montage haut de gamme, la diffusion et la recherche

scientifique, le BVM-E251 garantit des performances exceptionnelles grâce à la technologie de pointe OLED (Organic Light-Emitting Diode) et au système de traitement des signaux de Sony. Les variations chromatiques liées à l'angle de vue sont désormais plus de moitié moins importantes que sur un panneau OLED de la première génération. Ce moniteur permet à plusieurs opérateurs d'évaluer simultanément une image avec le même degré de précision, apportant une flexibilité d'utilisation supplémentaire fort appréciée dans les situations d'évaluation les plus exigeantes.

## **Une technologie de pointe**

La technologie « Super Top Emission » vient compléter les avantages des panneaux OLED pour produire des résultats impeccables : des noirs profonds, un temps de réponse rapide sans effets de flou et un vaste gamut de couleur. Le moteur de traitement des signaux numériques 12 bits s'appuie sur la technologie de gestion des couleurs « Nonlinear Cubic Conversion » pour une reproduction précise des couleurs, un rendu uniforme, des performances gamma exceptionnelles et une homogénéité sans faille.

## **Mode sans scintillement**

L'ultra réactivité et la fonction de balayage performante de la dalle OLED TRIMASTER EL offrent une qualité d'image éblouissante, quasiment sans effet de flou. Cependant, il est possible que le scintillement soit uniquement visible en particulier lorsqu'un signal basse fréquence est émis (24p, 24PsF et 50i). Pour supprimer le scintillement visible, le BVM-E251 est équipé du mode sans scintillement.

## **Fonctionnement avec alimentation CC et voyant de faible alimentation CC\***

Le BVM-E251 est compatible avec une alimentation CC et est doté d'un voyant de faible alimentation CC. Cette fonctionnalité offre davantage de flexibilité et de mobilité aux utilisateurs qui

veulent une plus grande taille d'écran pour l'utilisation sur le plateau.

\* Mise à jour v1.1 requise.

## **Prise en charge ITU-R BT.2020 pour la production en 4K**

Le BVM-E251 est conforme à l'espace colorimétrique ITU-R BT.709. En réponse à une augmentation de la demande d'utilisation d'un moniteur HD pour une production en 4K, le BVM-E251 prend également en charge l'espace colorimétrique ITU-R BT.2020 et la matrice de transfert.

## **Accepte les signaux d'ordinateur via HDMI avec prise en charge de la gamme complète RVB/YCC\***

Le moniteur BVM-E251 accepte l'entrée de plusieurs signaux d'ordinateur jusqu'à 1920 x 1080 via son connecteur HDMI. Il accepte également les signaux Digital Cinema 2048 x 1080. Le moniteur prend en charge les spécifications HDMI pour gamme complète RVB/YCC.

\* Mise à jour v1.1 requise.

## Features

### **Excellente qualité d'image**

La technologie TRIMASTER EL™ de Sony conjugue la performance optimale de l'affichage OLED de Sony et la technologie TRIMASTER™ très sophistiquée pour fournir une qualité d'image exceptionnelle :

Grand angle de vue

Reproduction précise des noirs

Reproduction des couleurs haute précision

Temps de réponse rapide sans effets de flou

Rapport de contraste très élevé

### **Mode sans scintillement**

L'ultra réactivité et la fonction de balayage performante de la dalle OLED TRIMASTER EL offrent une qualité d'image

éblouissante, quasiment sans effet de flou. Cependant, il est possible que le scintillement soit uniquement visible en particulier lorsqu'un signal basse fréquence est émis (24p, 24PsF et 50i). Pour supprimer le scintillement visible, le BVM-E251 est équipé du mode sans scintillement.

### **Technologie « Super Top Emission™ »**

La technologie « Super Top Emission » de Sony utilise une structure à microcavité qui incorpore des filtres de couleur. La structure à microcavité crée un effet de résonance optique pour améliorer la pureté de la couleur et l'efficacité de la lumière émise. Les filtres de couleur RVB optimisent la reproduction des couleurs et réduisent les reflets de la lumière ambiante.

### **Le moteur d'affichage ultime de Sony**

Le moteur de traitement de signaux haute précision a été développé pour répondre aux critères du moniteur de référence et est optimisé pour maximiser la performance du panneau OLED. Ce moteur offre une précision de sortie 12 bits pour chaque traitement et intègre à la fois un algorithme de conversion I/P haute qualité et un système de gestion ultra-précis des couleurs.

### **Prise en charge de signaux multiformats**

Le moniteur BVM-E251 accepte presque tous les formats vidéo SD ou HD, tels que vidéo composite analogique, HDMI et SDI, ainsi que les signaux d'ordinateur variables via HDMI. Le moniteur prend en charge les spécifications HDMI pour la gamme complète RVB/YCC\*.

\* Mise à jour v1.1 requise.

### **Fonction de balance automatique des blancs**

Vous pouvez régler automatiquement la température de couleur et la balance des blancs des moniteurs de la série BVM grâce à la fonction de balance automatique des blancs, à l'aide des sondes de température de couleur indiquées, telles que

Konica Minolta : CA-210, CA-310, CS-200

DK-Technologies : PM5639/06

X-Rite : i1 (Eye-One) Pro et i1Pro2

Photo Research : PR-655, PR-670

Klein : K-10

JETI : Specbos 1211

## **Technologie de conversion I/P de haute qualité**

Le moniteur BVM-E251 utilise une technique de conversion I/P (entrelacé/progressif) qui minimise le nombre d'artéfacts souvent observés sur les écrans plats, tels que les erreurs de conversion, les contours mal définis, etc.

## **Retard vidéo minimal**

Le moteur d'affichage du BVM-E251 assure un retard d'image inférieur à un champ.

## **Calibrage de l'écran**

Chaque moniteur BVM-E251 est individuellement calibré à son stade de fabrication pour assurer la stabilité et la précision des gammas et de l'uniformité.

## **Mode d'affichage entrelacé**

Reproduit fidèlement les signaux entrelacés pour un rendu identique à celui des moniteurs CRT.

## **Mode Picture & Picture**

La fonction Picture & Picture unique de la série BVM-E251 permet un affichage simultané de deux signaux d'entrée sur l'écran du moniteur. Elle s'avère particulièrement utile pour procéder à des réglages sur deux sources d'entrée en même temps. Quatre modes différents offrent aux utilisateurs une plus grande flexibilité opérationnelle : Side-by-Side, Wipe, Butterfly et Blending.

## **Mode Pixel Zoom**

L'utilisateur peut agrandir une zone sélectionnée de l'image

affichée par pixel, jusqu'à huit fois sa taille en largeur et en hauteur.

### **Fonction d'affichage des zones hors gamut**

Le BVM-E171 est équipé d'une fonction d'affichage des zones hors gamut capable de détecter les signaux d'entrée irréguliers.

### **EOTF S-Log2 (SDR) et S-Log3 (SDR)**

Le moniteur de référence BVM-E251 intègre des tableaux EOTF pour reproduire les images capturées à l'aide de S-Log3 (SDR) et S-Log2 (SDR). Il s'agit de techniques utilisées par les caméras de cinéma numériques Sony pour maintenir toute la latitude du capteur de la caméra tout au long de la chaîne de production.

### **Résolution d'image 2K**

La fonction de transfert d'image 2048 du BVM-E251 permet le mappage pixel à pixel des images 2K (2048 x 1080 pixels) sur le panneau Full-HD (1920 x 1080 pixels), sans dégradation de l'image. Le moniteur est doté d'une fonction de transfert d'image qui permet l'affichage des pixels manquants en mode natif depuis les parties gauche et droite de l'image.

### **Fonction de changement de balayage**

La fonction de changement de balayage « Scan Switch » permet de commuter entre les modes de sous-balayage (-3 %), de balayage normal (0 %) et de surbalayage (5 %).

### **Balayage natif (affichage pixel à pixel)**

La fonction de balayage natif « Native Scan » est un mode d'affichage unique qui reproduit les images sans modifier le nombre de pixels du signal d'entrée.

### **Fonction HD Frame Capture**

La fonction HD Frame Capture de la série BVM permet de capturer une image depuis les entrées 3G-SDI et HD-SDI et de l'enregistrer comme un fichier image sur un support de mémoire USB (via le BKM-17R). Ce dernier peut être utilisé comme

référence pour diverses opérations, notamment les réglages de tons entre les dernières images et l'ajustement du cadre.

## **Unité de commande séparée avec slot mémoire USB**

Une unité de contrôle du moniteur BKM-17R séparée est disponible pour le BVM-E251. Le slot mémoire USB permet aux utilisateurs de télécharger et de sauvegarder tous les paramètres du moniteur, notamment la configuration des canaux d'entrée, les préréglages de commande, le réglage de balance des blancs et les paramètres relatifs à la maintenance. Cela est utile pour les systèmes comprenant plusieurs moniteurs, permettant ainsi de transférer les paramètres de configuration et les réglages d'un moniteur à l'autre. Ces données peuvent également être transférées via la connexion Ethernet du BVM.

## **Contrôle centralisé de la fonction mur d'images**

Les moniteurs de la série BVM et le BKM-17R sont dotés d'un port Ethernet qui permet le contrôle à distance de paramètres d'affichage via une connexion Ethernet standard. Une unité de contrôle du moniteur BKM-17R peut contrôler jusqu'à 32 moniteurs BVM.

## **Fonctionnement avec alimentation CC et voyant de faible alimentation CC\***

Le BVM-E251 est compatible avec une alimentation CC et est doté d'un voyant de faible alimentation CC. Cette fonctionnalité offre davantage de flexibilité et de mobilité aux utilisateurs qui veulent une plus grande taille d'écran pour l'utilisation sur le plateau.

\* Mise à jour v1.1 requise.

## **Bouton de désactivation des caractères**

Afin de faciliter le réglage des paramètres, les indications de menu à l'écran peuvent être désactivées dans le mode Menu. Ces indications de menu à l'écran peuvent être activées ou

désactivées en appuyant simplement sur un bouton situé sur le panneau avant de l'unité BKM-17R.

### **Fonction « Chroma UP » +12 dB**

Un bouton « Chroma UP » situé sur le panneau avant du BKM-17R permet d'augmenter le niveau chromatique de +12 dB. Cette fonction très utile permet d'ajuster la balance des blancs de la caméra de façon plus précise.

### **Réglages des marqueurs**

Les moniteurs de la série BVM permettent d'afficher divers marqueurs, notamment des marqueurs de format, de zone de sécurité et de centre. En plus de cette sélection flexible du type de marqueur, chacun d'entre eux dispose de paramètres détaillés réglables individuellement. Il est ainsi possible de contrôler la couleur, la luminosité, la position horizontale ou verticale et la largeur des marqueurs de format tout en réglant la hauteur et la largeur des marqueurs de zone de sécurité.

### **Sélection du format**

Selon le signal d'entrée utilisé, sélectionnez votre format d'image parmi les options suivantes : 4:3, 16:9, 2.39:1 et 1.896:1.

### **Un large choix de fonctions**

L'utilisateur bénéficie d'un vaste choix d'options, avec plus de 40 fonctions disponibles. Chacune d'entre elles peut être assignée à l'une des 16 touches de fonction (F1 à F16) du BKM-17R. Appuyez sur la touche Entrée pour afficher l'assignement des touches F1 à F8 (ou F9 à F16) à l'écran.

### **Affichage de l'état**

Il suffit d'assigner l'état (« STATUS ») à l'une des touches de fonction (F1 à F16) sur le BKM-17R. L'utilisateur peut ainsi connaître instantanément l'état et toutes les configurations du moniteur sans avoir à rechercher les paramètres dans les différents menus.

## Fonction de copie pour les données de configuration et de réglages du moniteur

L'unité optionnelle de contrôle du moniteur BKM-17R offre un slot mémoire USB pour enregistrer et charger les paramètres de configuration et les réglages du moniteur. Cela est utile pour les systèmes comprenant plusieurs moniteurs, permettant ainsi de transférer les paramètres de configuration et les réglages d'un moniteur à l'autre. Ces données peuvent également être transférées via la connexion Ethernet du BVM.

### Specifications

Qualité d'image	
Type de panneau	Panneau OLED
Taille de l'écran (en diagonale)	623,4 mm
Pixels effectifs (H x V)	543,4 x 305,6 mm
Résolution (H x V)	1920 x 1080 pixels (Full HD)
Format	16:9
Efficacité des pixels	99,99 %
Pilote d'affichage	RVB 10 bits
Fréquence d'images du panneau	48 Hz / 50 Hz / 60 Hz (48 Hz et 60 Hz également compatibles avec des cadences 1/1.001)
Angle de visualisation	89°/89°/89°/89° (standard) (contraste)

(panneau)	haut/bas/gauche/droite > 10:1)
Luminance préconfigurée	100 cd/m <sup>2</sup> (préréglage <sup>1</sup> à préréglage <sup>5</sup> sur EOTF 2,4) 48 cd/m <sup>2</sup> (préréglage (DCI)) (signal de référence 1,0 Vp-p, entrée de signal blanc à 100 %)
Température de couleur	D55, D61, D65, D93, DCI*1, DCI XYZ et utilisateur 1-5 (réglables de 5 000 K à 10 000 K)
Espace colorimétrique (gamut de couleur)	ITU-R BT.2020*2, ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, DCI-P3*2, moniteur BVM-E251 natif*3, S-Gamut/S-Gamut3*2, S-Gamut3.cine*2
Matrice de transmission	ITU-R BT.2020 (la luminance non constante est prise en charge), ITU-R BT.709, ITU-R BT.601, SMPTE 240M
EOTF	2,2 / 2,4 / 2,6, CRT, S-Log3 (SDR), S-Log2 (SDR)

## Entrée

SDI	BNC (x 2)
HDMI	HDMI (x 1) (conformité HDCP, technologie « Deep Colour »)

Vidéo composite	BNC (x1)
Contrôle via le port parallèle	Connecteur modulaire 8 broches RJ-45 (x1) (broches assignables)
Télécommande série (LAN)	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (x1)
Entrée DC	XLR (x 1)

## Sortie

SDI	BNC (x 2)
Vidéo composite	BNC (x1)
Sortie CC 12 V	Cercle à 4 broches (femelle) (x 1)

## Informations générales

Alimentation	De 100 V à 240 V CA, de 1,2 A à 0,6 A, 50/60 Hz ; de 24 V à 28 V CC, de 4,5 A à 3,9 A
Consommation électrique	Environ 117 W (alimentation CA) (max.) Environ 55 W (alimentation CA) (par défaut, consommation électrique moyenne) 0,3 W en mode d'arrêt (lorsque

	l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt)
Mode arrêt activé	Au bout de 60 minutes environ
Pression de fonctionnement	De 700 hPa à 1 060 hPa
Dimensions (L x H x P)	(L x H x P) 576 x 424 (408)* x 148 mm * Hauteur sans pieds
Poids	Environ 10,3 kg
Accessoires fournis	1 câble d'alimentation secteur, 1 support prise secteur, 1 manuel « Avant d'utiliser cet appareil » (japonais, anglais), 1 support de câble HDMI

## Remarques

\*1 DCI :  $x = 0,314$   $y = 0,351$

\*2 Le BVM-E251 ne prend pas en charge les espaces colorimétriques ITU-R BT.2020, DCI-P3, S-Gamut/S-Gamut3 et S-Gamut3.cine dans leur totalité.

Les points de chromaticité

\*3

individuels du BVM-E251. Le réglage du plus large espace colorimétrique du signal est reproduit par le BVM-E251.

---

## Related products



### **BVM-X300 V2**

Moniteur de référence  
OLED TRIMASTER EL™  
4K de 30 pouces



### **PVM-X550**

Moniteur de  
visionnage 4K haute  
qualité OLED  
TRIMASTER EL™ de  
55 pouces



### **BVM-E171**

Moniteur de référence  
OLED TRIMASTER EL™  
de 16,5 pouces avec  
grand angle de vue  
pour la production en  
4K



### **BVM-E251**

Moniteur de référence  
OLED TRIMASTER EL™  
de 24,5 pouces avec  
grand angle de vue  
pour la production en  
4K



### **PVM-A250 v2.0**

Moniteur haute  
qualité d'image  
25 pouces OLED  
TRIMASTER EL™



### **PVM-A170 v2.0**

Moniteur haute  
qualité d'image  
17 pouces OLED  
TRIMASTER EL™

## Gallery

