

## CBK-DL1

Adaptateur d'extension USB  
pour caméras d'épaule et de  
poing



### Overview

Le CBK-DL1 est un adaptateur d'extension d'interface USB doté d'un terminal d'entrée/de sortie de 12 V CC et qui peut être alimenté par une caméra ou une autre source externe. Il offre des fonctions réseau supplémentaires en doublant le nombre de connecteurs USB sur les caméras compatibles. Parmi ces fonctions réseau figurent la diffusion Dual Link QoS\*, le transfert FTP\*\* en utilisant Content Brower Mobile, et bien plus encore.

\* Pour utiliser la fonctionnalité Dual Link cellulaire avec XDCAM air, veuillez contacter votre représentant commercial Sony pour en savoir davantage sur l'obtention d'une licence en option. Dans les pays où XDCAM air n'est pas disponible, il est possible de diffuser directement sur des stations réseau RX sur site PWS-100RX1, PWS-110RX1 et PWS-110RX1A lorsqu'une licence en option est activée.

\*\* Le transfert FTP utilise une seule connexion cellulaire.

Veillez noter que le CBK-DL1 n'inclut pas de modem cellulaire ou de module LAN sans fil USB. Un contrat avec un opérateur téléphonique est nécessaire pour communiquer des données. Pour connaître les modems cellulaires recommandés, veuillez contacter votre représentant commercial Sony.

Les caméras compatibles recommandées sont les modèles PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 et PXW-Z280.

Le CBK-DL1 peut être utilisé avec un adaptateur réseau

optionnel CBK-WA100 ou CBK-WA101 qui fonctionne avec d'autres produits d'épaule Sony, tels que les modèles PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 et PMW-320. Le CBK-DL1 est fourni avec un support de fixation pour caméras d'épaule et il n'est pas nécessaire d'acheter des accessoires de fixation.

Les caméras de poing comme les modèles PXW-Z280, PXW-Z190 et PXW-X200 nécessitent des supports de fixation PROTECH supplémentaires pour prendre en charge le CBK-DL1. De plus, le PXW-Z190 nécessite l'installation d'une clé de licence réseau CBKZ-SLNW1 en option pour pouvoir utiliser les fonctions de mise en réseau.

## Specifications

### Informations générales

Tension d'alimentation	De 11 V à 17 VCC
------------------------	------------------

Consommation électrique	Environ 1,3 W
-------------------------	---------------

Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
-------------------------------	-----------------

Humidité de fonctionnement	De 20 % à 90 %
----------------------------	----------------

Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
-------------------------	--------------------

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur,	
---	--

sans les parties  
saillantes)

96 × 133 × 48 mm

---

Poids approximatif

180 g

---

Le design et les caractéristiques  
peuvent être modifiés sans préavis.

---

## Related products



### **CBK- WA100**

Adaptateur sans fil  
pour caméras et  
decks [réseau mobile  
3G/4G/LTE/LAN sans  
fil]



### **CBK- WA101**

Adaptateur sans fil  
pour la PMW-400 et la  
PXW-X320 [réseau  
mobile  
3G/4G/LTE/LAN sans  
fil]



### **PWS- 110RX1A**

Station réseau RX

## Gallery

