

## CNA-2

Adaptateur réseau de  
commande de caméras



NETWORKED **LIVE**

### Specifications

#### Informations générales

Alimentation requise LAN1 PoE (conforme IEEE802.3af Type1 Class0) :	CC 37 V – 57 V
Alimentation CCU (CCA) :	CC 10,5 V – 30 V
E/S EXT (SUB-D) :	CC 10,5 V – 17 V
Entrée CC 12 V :	DC 11,4 V – 12,6 V
Consommation électrique	9 W (unité principale uniquement, entrée CC 12 V)
Température de fonctionnement	De 5 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C

Poids	660 g
Dimensions externes (L/H/P)	100 mm × 42 mm × 181 mm

## Connecteurs de commande

Connecteur USB  
USB haute vitesse (USB 2.0) (1)  
Connecteur REMOTE CCU  
Connecteur multiple 8 broches,  
jack (1)  
Connecteur REMOTE AUX  
Connecteur multiple 8 broches,  
jack (1)  
Sortie CC : 30 V, 6 W  
Connecteur externe E/S  
Sub-D 15 broches (1)  
Connecteur réseau RJ-45 (2)  
1000BASE-T : IEEE 802.3ab

## Accessoires fournis

Manuel « Avant d'utiliser cet  
appareil » (1)

## Accessoires en option

Adaptateur secteur AC-UES1230M

## Related products



### HDC-3500

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 4K 2/3" pour transmission fibre



### HDC-5500

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 2/3 pouce hautes performances et sortie 4K directe



### HDC-P50

Caméra système POV compacte 4K/HD



### HDC-P31

Caméra système POV compacte HD avec des fonctionnalités de workflows à distance et HDR avancées



### HDCU-5500

Unité de commande compatible IP pour caméra système HDC-5500 4K/HD



### HDCU-5000

Unité de commande pour caméra (CCU) pour les caméras de studio de la série HDC-5500 et HDC-3500/3100



### HDCU-3500

Unité de commande compatible IP pour caméra système HDC-3500 4K/HD



### RCP-3500

Panneau de commande à distance simple pour les caméras HDC/HSC/HXC



### RCP-3100

Type de joystick du panneau de contrôle à distance pour les caméras de série HDC/HSC/HXC.  
<br>Cinq unités dans un rack EIA de 19 pouces.



### MSU-3000

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type horizontal)



### MSU-3500

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type vertical)

## Gallery

