

## ECM-166BMP

Micro-cravate condensateur à électret unidirectionnel



### Overview

Micro-cravate condensateur à électret unidirectionnel noir fourni avec un mini-jack de verrouillage à 3 broches pour une utilisation avec l'émetteur de poche faisant partie de la série UWP

- Microphone condensateur à électret unidirectionnel
- Micro-cravate à un prix raisonnable, idéal pour les applications ENG et EFP

### Specifications

#### Section audio

Type de capsule	Condensateur électret
Réponse en fréquence	De 100 Hz à 10 kHz
Directivité	Unidirectionnelle
Sensibilité * [ 1]	-45 dB (5,6 mV) $\pm$ 3 dB
Impédance de sortie * [2]	2,5 k $\Omega$ $\pm$ 30 %, Asymétrique
Plage dynamique	96 dB min.

Rapport signal/bruit * [3]	60 dB ou plus
-------------------------------	---------------

Bruit de fond *[4]	34 dB SPL max.
--------------------	----------------

Son d'entrée maximum (pression sonore) *[5]	130 dB SPL
---	------------

## Section générale

Connecteur	Type BMP. Fourni avec une mini-fiche 3 broches de diamètre 3,5 mm.
------------	--

Câble du microphone	3,9 pieds 1,2 m
---------------------	--------------------

Alimentation requise	De 1,1 V à 10 VCC
----------------------	-------------------

Consommation électrique	0,4 mA ou moins
----------------------------	-----------------

Dimensions *[6]	$\phi 12,7 \times 23,8$ mm (tête de microphone) $\Phi 1/2 \times 15/16$ pouces (tête de microphone)
-----------------	--

Poids	Env. 19,8 g Env. 0,7 oz
-------	----------------------------

Bonnette paravent de type

Accessoires	uréthane (1) Pince cravate de type simple/horizontal (1) Mode d'emploi (1)
-------------	--

## Remarques

Remarque	<p>*[1] 0 dB = 1 V/Pa, à 1 kHz</p> <p>*[2] Impédance de sortie à 1 kHz</p> <p>*[3] pondéré A, 1 kHz, 1 Pa.</p> <p>*[4] 0 dB SPL = 20 ? Pa.</p> <p>*[5] 0 dB SPL = 20 ? Pa.</p> <p>*[6] Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives.</p>
----------	---

## Related products



### UWP-D11

Système de microphone sans fil de poche UWP-D



### UWP-D12

Système de micro-main sans fil UWP-D



### UWP-D16

Système de microphone sans fil enfichable XLR et de poche UWP-D

## Gallery

