


## FW-65EZ20L

Écran professionnel de 65 pouces conçu pour un fonctionnement fiable 16 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et doté de fonctionnalités professionnelles essentielles



### Overview

#### **Convivial, avec des fonctionnalités faciles à utiliser de partage, de contrôle et de personnalisation du contenu**

Idéal pour l'affichage dynamique et les applications en entreprise, l'écran professionnel FW-65EZ20L, fin et facile à utiliser, donne plus d'impact à toutes vos communications visuelles. En plus d'une remarquable qualité d'image 4K et d'une luminosité d'écran de 350 nits, profitez de fonctionnalités idéales pour les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui, comme une configuration, un partage de contenu et un contrôle via le réseau simplifiés.

### Features

#### **Une qualité d'image 4K exceptionnelle et visible par tous**

Les technologies avancées de traitement de l'image de Sony garantissent un rendu optimal pour vos contenus, tandis que la luminosité de 350 nits de la dalle assure une visibilité claire dans tous les environnements intérieurs. L'angle de vue extra-large de l'écran garantit que tous les utilisateurs de la pièce peuvent profiter, où qu'ils se trouvent, d'images claires et nettes.

#### **Appréciez la finesse des détails**

La technologie 4K X-Reality PRO rapproche les images d'une véritable qualité 4K. La netteté des images est améliorée en temps réel pour révéler des détails cachés sur les contenus à résolution plus faible.

### **Des couleurs éclatantes et naturelles**

La technologie Live Color donne vie aux images grâce à une palette brillante de couleurs éclatantes et naturelles.

### **Des mouvements fluides à l'écran**

Motionflow XR garantit une reproduction plus fluide et plus naturelle des images en mouvement rapide à l'écran.

### **Les plus belles images méritent le meilleur son**

Le design fin du FW-65EZ20L intègre un X-Balanced Speaker™, qui assure une qualité vocale claire afin d'améliorer les visioconférences et l'affichage dynamique.

### **Installation en mode portrait ou paysage**

Installez BRAVIA en orientation portrait ou paysage pour l'adapter à tous les espaces professionnels.

### **Connexions sur le côté faciles d'accès**

Les connexions de signal, la mise en réseau et les autres interfaces sont montées sur le côté pour faciliter l'installation et l'accès lorsque l'écran est en position portrait.

### **Configuration rapide et facile**

Les Paramètres Pro Simples permettent de personnaliser BRAVIA pour répondre aux exigences de n'importe quel environnement professionnel ou commercial. Programmez les heures de mise sous/hors tension, sélectionnez la source d'entrée à l'allumage, activez la mise sous tension de l'écran lorsqu'un signal d'entrée est détecté, et bien plus encore.

### **Contrôle réseau**

Contrôlez et surveillez à distance les fonctions de l'écran BRAVIA,

comme la mise sous/hors tension, la source d'entrée et le volume, via les réseaux IP ou en utilisant les protocoles traditionnels RS-232C.

### **L'affichage dynamique simplifié**

La prise en charge intégrée de HTML5 permet d'afficher facilement du contenu interactif sur BRAVIA sans avoir besoin d'un décodeur, d'un lecteur multimédia ou d'un PC.

L'application intégrée BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0 diffuse automatiquement des contenus HTML, comme des vidéos et des photos, à partir de la mémoire interne de 16 Go de l'écran, ou lorsqu'une clé USB est insérée dans BRAVIA.

### **Duplication d'écran sans fil**

Dupliquez facilement le contenu d'un appareil portable sur un écran BRAVIA grâce à la prise en charge intégrée d'Apple AirPlay et de Google Chromecast.

### **La durabilité à chaque étape**

La demande croissante pour des écrans toujours plus grands est aussi synonyme d'une plus forte consommation d'énergie et de ressources. Cependant, les engagements de Sony en matière de développement durable permettent de réaliser des gains d'efficacité depuis le développement initial des produits jusqu'au visionnage final par les clients.

## Specifications

### Caractéristiques générales

Taille de l'écran	65"
-------------------	-----

Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	350
---------------------------------	-----

Rapport de contraste	1 200:1
----------------------	---------

Rapport de contraste dynamique	400 000:1
Temps de réponse (ms)	8
Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3840 x 2160
Compatibilité HDR (plage dynamique élevée)	Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Format d'image	16:9
Compatibilité Portrait/Avec une inclinaison	Oui

## Caractéristiques d'affichage

Type de variation de la luminosité (Dimming)	Frame Dimming
Type d'écran	Ecran LCD
Type de dalle	IPS
Type de rétroéclairage	Direct LED
Gamut de couleur	75%

(DCI-P3)

Processeur d'image	Processor X1 4K
Durée de fonctionnement	16/7
Revêtement anti-reflet noir profond	Non
Brume (%)	1 %
Angle de vue (droite/gauche)	178 (89 / 89) degrés (CR >10)
Angle de vue (haut/bas)	178 (89 / 89) degrés (CR >10)

## Caractéristiques vidéo

Mode grand écran	Mode Auto / Zoom Large / Normal / Plein / Plein Pixel / Zoom / 14:9
4:3 par défaut	Oui
Traitement vidéo	4K X-Reality PRO
Amélioration des mouvements	Motionflow XR

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz),  
3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz),

Signal HDMI	1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480
-------------	--

## Caractéristiques audio

Position des haut-parleurs	Down Firing
----------------------------	-------------

Puissance de sortie audio	2 x 10 W
---------------------------	----------

## Fonctionnalités professionnelles

Mode Pro	Oui (simplifiés)
----------	------------------

Déclenchement automatique via un signal HDMI	Oui
--	-----

Système d'exploitation	Android TV
------------------------	------------

Espace de stockage intégré (Go)	16 Go
---------------------------------	-------

---

## Caractéristiques réseau

Homologation Wi-Fi	Oui
--------------------	-----

---

LAN sans fil	Intégré
--------------	---------

---

## Fonctions pratiques

Codecs de lecture USB	MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2, WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC
--------------------------	--

---

Horloge à l'écran	Oui
-------------------	-----

---

Minuterie de mise en veille	Oui
--------------------------------	-----

---

Minuterie Marche/Arrêt	Oui
---------------------------	-----

---

Chromecast intégré	Oui
--------------------	-----

---

Apple AirPlay	Oui
---------------	-----

---

## Spécifications de contrôle

Contrôle IP	Oui
-------------	-----

---

Contrôle RS-232C	Oui
------------------	-----

---

HDMI-CEC	Oui
----------	-----

## Entrées et sorties

HDCP	HDCP2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)
------	-----------------------------

Entrée(s) vidéo composite	1 (sur le côté, mini-jack)
---------------------------	----------------------------

Total entrées HDMI	3 (3 sur le côté)
--------------------	-------------------

Entrée(s) audio analogique(s) (au total)	1 (sur le côté avec conversion analogique)
--	--

Sortie(s) audio numérique(s)	1 (latéral)
------------------------------	-------------

Ports USB	2 (latérale)
-----------	--------------

Entrées Ethernet	1 (latéral)
------------------	-------------

## Caractéristiques du design

Couleur du cadre	Noir, finition brossée
------------------	------------------------

Design du socle	Pas de support
-----------------	----------------

Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®	Oui
--	-----



Pas de perçage VESA® 300 x 300 mm  
(L x H)

## Caractéristiques environnementales

Taille de l'écran pour le web (diagonale, cm, entier ou 1re décimale) 164 cm

Consommation électrique nominale 230 W

Consommation électrique (en veille) 0,5 W

Contrôle dynamique du rétroéclairage Oui

Mode économie d'énergie Oui

## Dimensions

Dimensions du téléviseur sans le socle (L x H x P) 1462 x 842 x 71 mm

Dimensions du téléviseur avec le socle (L x H x P) 1462 x 842 x 71 mm

---

Dimensions du carton d'emballage (L x H x P)	1 588 x 965 x 184 mm
---	----------------------

---

## Poids

Poids du téléviseur sans le socle	20,4 kg
--------------------------------------	---------

---

Poids du téléviseur avec le socle	21,3 kg
--------------------------------------	---------

---

Poids du carton d'emballage (brut)	28 kg
---------------------------------------	-------

---

## Accessoires

Support d'écran (en option)	Oui (selon la région)
--------------------------------	-----------------------

---

## Gallery



