

FWL-48W705C

Ecran professionnel couleur LED
BRAVIA Full HD 48 pouces



Overview

Qualité d'image Full HD adaptée aux applications d'affichage dynamique, à l'enseignement et aux entreprises

Cet écran professionnel LED BRAVIA Full HD basse consommation de 48 pouces donne vie à vos communications visuelles dans les salles de réunion, les bureaux, les espaces publics, les centres commerciaux et les établissements scolaires.

Démarquez-vous en créant un affichage dynamique et public en résolution Full HD, offrant de superbes couleurs et un contraste exceptionnel.

L'intégration est simple, avec installation flexible et nombreuses options de contrôle. Le mode Hôtel permet de personnaliser et le stocker des paramètres d'affichage avancés.

Grâce à la prise en charge de la technologie HTML5 intégrée, BRAVIA offre une solution d'affichage dynamique complète d'entrée de gamme en réseau, sans boîtier ou player supplémentaire. Les licences d'affichage dynamique TDM donnent accès à un outil de conception intuitif et simple d'utilisation, qui vous permet de créer un affichage dynamique captivant et intéressant pour un ou plusieurs écrans, sans compétences de conception préalables, ni de formation

spécifique. Et pour une plus grande polyvalence, une surface en option transforme votre BRAVIA en un écran tactile multipoint pour une utilisation interactive dans les points d'informations et les kiosques.

Features

Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)

Profitez d'images nettes et détaillées dans une grande variété d'applications d'affichage dynamique, professionnelles et du milieu de l'enseignement.

De superbes images quelle que soit la source

Le moteur X-Reality PRO performant traite, affine et convertit tous les contenus, y compris ceux issus de sources basse résolution, pour afficher systématiquement une qualité d'image Full HD. Qu'il s'agisse de présentations à des clients ou d'affichage dynamique percutant, vous verrez la différence au travers d'images de meilleure qualité.

Rétroéclairage LED basse consommation

Le rétroéclairage LED du panneau consomme moins d'énergie que le rétroéclairage fluorescent traditionnel, réduisant ainsi vos frais de fonctionnement et permettant d'obtenir un design très fin et discret.

Des fonctions pratiques pour stimuler votre business

La gamme BRAVIA est particulièrement adaptée aux points de vente et aux applications d'affichage dynamique : parmi les différentes commandes figurent le mode Hôtel, le déclenchement automatique via un signal HDMI et le fonctionnement 17/7.

Navigateur HTML5 intégré pour un affichage dynamique sans boîtier

La prise en charge de la technologie HTML5 permet de créer son

propre du contenu d'affichage dynamique de manière simple et rapide. Associez du texte, des graphiques et de la vidéo grâce à des flux Internet en direct et l'IPTV pour produire un affichage percutant, sans matériel supplémentaire.

Installation rapide avec le mode Hôtel

Personnalisez et enregistrez vos paramètres et fonctions d'affichage, puis copiez-les facilement d'un écran à l'autre à l'aide d'une mémoire Flash USB.

Plusieurs options de commande à distance

Contrôlez à distance l'écran BRAVIA (p. ex. mise sous/hors tension, sélection du signal d'entrée et réglage du volume) par IP, via RJ45, par API Web ou via RS-232C (le contrôle via RS-232C nécessite le boîtier convertisseur HDMI CBX-H11/1 en option).

Contrôle via votre smartphone

Grâce à la duplication par simple contact, vous pouvez utiliser votre smartphone pour afficher, agrandir, déplacer et sélectionner du contenu sur le grand écran, afin que tout le monde puisse en profiter.

Compatibilité avec Internet

Le connecteur Ethernet et la fonction Wi-Fi intégrée permettent d'établir facilement une connexion Internet câblée ou sans fil.

Système IPTV intégré

Diffusez du contenu IPTV directement sur votre écran BRAVIA sans avoir besoin de décodeur ou de lecteur multimédia. Ajoutez des canaux et menus interactifs, de la vidéo à la demande, des flux de vidéo sécurité en direct et plus encore.

Lecteur multimédia intégré

Affichez des vidéos et d'autres contenus multimédia, directement à partir d'une mémoire Flash USB ou via un streaming en direct dans une grande variété de formats de fichiers.

Intégration simple et flexible

L'écran fin et élégant est doté d'un montage VESA standard pour une intégration facilitée, et se fond avec élégance en entreprise, dans les points de vente ou dans les établissements d'enseignement.

Specifications

Spécifications d'affichage

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Luminosité (cd/m ²)*** | 330 |
| Rapport de contraste natif | 5 000:1 |
| Temps de réponse (ms) | 8 |
| Rapport de contraste dynamique | Supérieur à 1 million |
| Angle de vue (droite/gauche/haut/bas) | 178 (89/89/89/89) |
| Résolution de l'écran | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |

Système TV

| | |
|-----------------|-----|
| Tuner | Non |
| Système Android | Non |

Caractéristiques d'affichage

| | |
|---|---------------|
| Type de baisse de la luminosité (Dimming) | Frame Dimming |
|---|---------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Dispositif d'affichage | Ecran LCD |
|------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|--------------|
| Type de rétroéclairage | « Edge LED » |
|------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------|------|
| Durée de fonctionnement | 17/7 |
|-------------------------|------|

Spécifications vidéo

| | |
|------------------|--|
| Mode grand écran | Full/Normal/Wide Zoom/Zoom/Caption/14:9 pour la vidéo Normal/Full1/Full2 pour PC |
|------------------|--|

| | |
|----------------|-----|
| 4:3 par défaut | Oui |
|----------------|-----|

| | |
|---------------------|---------------|
| Traitement de vidéo | X-Reality PRO |
|---------------------|---------------|

| | |
|------------|---------------------|
| Motionflow | Motionflow XR 200Hz |
|------------|---------------------|

| | |
|--------------|---|
| Signal vidéo | 1080/24p (HDMI uniquement) ; 1080/60i ; 1080/60p (HDMI/Composantes) ; 1080/50i ; 1080/50p (HDMI/Composantes) ; 480/60i ; 480/60p ; 576/50i ; 576/50p ; 720/60p ; 576/50p ; 1080/30p (HDMI uniquement) ; |
|--------------|---|

720/30p (HDMI uniquement) ;
720/24p (HDMI uniquement)

| | |
|--|------|
| Déclenchement automatique via un signal HDMI | Oui* |
|--|------|

| | |
|----|---|
| 3D | - |
|----|---|

| | |
|-------------|---|
| Lunettes 3D | - |
|-------------|---|

Spécifications audio

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Emplacement des haut-parleurs | Down Firing |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| Puissance de sortie audio | 10 W + 10 W |
|---------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|-----|
| Haut-parleur invisible | Oui |
|------------------------|-----|

Spécifications d'affichage dynamique

| | |
|--------------------------------|-----|
| Affichage HTML5 facile intégré | Oui |
|--------------------------------|-----|

| | |
|----------------|---------------|
| Multicast/IPTV | Oui (UDP/RTP) |
|----------------|---------------|

Créations personnalisées, textes, images, vidéos, PowerPoint,

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Contenus compatibles | YouTube, informations de |
|----------------------|--------------------------|

circulation, météo, informations destinées au public, Facebook, Twitter et autres.

Spécifications réseau

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Homologation Wi-Fi | Oui |
| DLNA | Oui |
| Miracast (mise en miroir) | Oui |
| Mise à jour du firmware | Oui (réseau ou USB) |
| Navigateur Internet | Oui (Opera) |
| LAN sans fil | Intégré |

Fonctions pratiques

| | |
|---|--|
| Double image | PAP (2 tailles)/PIP |
| Lecture par clé USB (formats de fichiers) | MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4Part10 / MP4Part2 / AVI(XVID) / AVI(MotinJpeg) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / WAV / JPEG / MPO / |

RAW(ARW)

| | |
|-----------------------------|-----|
| Horloge à l'écran | Oui |
| Minuterie de mise en veille | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Google Cast | Non |

Spécifications de contrôle

| | |
|------------------|--|
| Mode Hôtel Pro | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Contrôle RS-232C | 40" et 48" : Oui (par l'accessoire optionnel CBX-H11/1) 55", 65", 75" : Oui |

Entrées et sorties

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| MHL | Oui (v2.1) |
| Entrées de connexion RF | 1 (bas) |
| Entrées IF (BS/CS) | 2 (bas) |
| Entrées vidéo | 1 (hybride à l'arrière avec |

| | |
|--------------------------------------|--|
| composite | composantes) |
| Entrées vidéo composantes (Y/Pb/Pr) | 1 (bas/hybride) |
| SCART (sans Smartlink) | 1 (arrière) |
| Entrée PC (D-Sub) | 1 |
| Connecteurs HDMI™ (au total) | 4 (1 latéral/3 bas) |
| Entrées audio analogiques (au total) | 2 (arrière) |
| Sorties audio numériques | 1 (arrière) |
| Sortie audio | 1 (latérale/hybride avec haut-parleur) |
| USB | 2 (latérale) |
| Connecteurs Ethernet | 1 (arrière) |
| Slots PCMCIA | 1 (Haut) |
| <h2>Caractéristiques du design</h2> | |
| Finition (couleur) | Noir |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Support de table | Inclus (montage nécessaire) |
|------------------|-----------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Espacement entre les trous conforme à la norme VESA® | Oui (300 x 200 mm) |
|--|--------------------|

Spécifications environnementales

| | |
|--------------------|-----|
| Capteur de lumière | Oui |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| Étiquette d'énergie | A++ |
|---------------------|-----|

| | |
|--|------------------------|
| Taille de l'écran (mesurée en diagonale) | 48" (47,6") / 120,9 cm |
|--|------------------------|

| | |
|---|------|
| Consommation électrique (en fonctionnement) | 46 W |
|---|------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Consommation électrique annuelle | 64 kWh/an |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| Consommation électrique (en veille) | 0,5W |
|-------------------------------------|------|

| | |
|--|------------------------------|
| Consommation électrique (veille sur réseau)***** | 1,5 W (Wi-Fi®) / 1,5 W (LAN) |
|--|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------|
| Taux de luminosité maximum | 71 % |
|----------------------------|------|

| | |
|--|--------------------------|
| Teneur en plomb | Oui |
| Teneur en mercure (mg) | 0 |
| Contrôle dynamique du rétroéclairage | Oui |
| Mode économie d'énergie/Mode Rétroéclairage éteint | Oui |
| Entrée d'alimentation CA | Entrée d'alimentation CA |

Interactivité

Surface tactile à superposer infrarouge PT-1148-IR10
10 points*****

Valeurs numériques

Ecran uniquement (L x H x P) (env.) 108,9 x 63,2 x 5,7 (1,6) cm

Ecran avec socle (L x H x P) (env.) 108,9 x 67,1 x 19,5 cm

Carton d'emballage (L x H x P) (env.) 118,7 x 73,2 x 15,8 cm

Poids

Ecran uniquement 11,3 kg

Ecran avec socle 11,7 Kg

Carton d'emballage 16 kg

Entretien et garantie

Garantie standard 3 ans avec service d'échange avancé

Remarques

* Veuillez contacter votre distributeur Sony pour en savoir plus

** Détection d'une source de plus de 5V

*** Valeurs typiques de spécifications du panneau

**** Fixation murale SU-WL500 recommandée

Les surfaces tactiles à superposer sont vendues en option

Ne s'applique pas aux modèles envoyés après 2017

Related products



SNC-EB630B

Caméra fixe de base 1080p/30 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série E



SNC-EB630

Caméra fixe 1080p/30 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série E



SNC-EB632R

Caméra tube IR d'extérieur 1080p/30 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série E



SNC-VB630

Caméra fixe 1080p/60 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série V



SNC-VB635

Caméra fixe 1080p/60 ips avec le capteur CMOS Exmor™ 1/2 pouce intégrant la technologie IPELA ENGINE EX - série V



SNC-XM631

Caméra mini-dôme 1080p/30 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série X



SNC-XM632

Caméra mini-dôme 1080p/30 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série X



SNC-XM636

Caméra mini-dôme 1080p/30 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série X



SNC-XM637

Caméra mini-dôme 1080p/30 ips avec



SNC-EM630

Caméra mini-dôme 1080p/30 ips avec



SNC-EM631

Caméra mini-dôme 1080p/30 ips anti-



SNC-VM630

Caméra mini-dôme 1080p/60 ips avec

technologie IPELA
ENGINE EX™ - série X



SNC- VM631

Caméra mini-dôme
1080p/60 ips anti-
vandal avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série V

technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- VM632R

Caméra IR d'extérieur
robuste 1080p/60 ips
avec technologie
IPELA ENGINE EX™ -
série V

vandale avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- EP580

Caméra mobile
1080p/30 ips - Série E

technologie IPELA
ENGINE EX™ - série V



SNC- ER580

1080p/30 fps Rapid
Dome Camera - E
Series



SNC- WR630

Caméra Rapid Dome
1080p/60 ips avec
technologie IPELA
ENGINE PRO™ -
série W

Gallery

