

## Interactive Overlays

Surfaces interactives pour écrans professionnels 43", 49", 55", 65", 75", 85" et 100"



### Présentation

#### **Ajoutez la magie de la technologie tactile**

Disponibles pour plusieurs tailles d'écran de 43 à 100 pouces, ces surfaces interactives fines et faciles à installer transforment vos écrans professionnels\* en vastes écrans tactiles interactifs, qui s'adaptent parfaitement à une grande variété d'applications dans l'enseignement et en entreprise.

Fiables et précises, les technologies tactiles infrarouge ou capacitive (PCAP) offrent un fonctionnement réactif et d'une grande fluidité à partir de dix points tactiles. La surface anti-reflets garantit une visibilité optimale, même dans les environnements ensoleillés.

Nos écrans tactiles professionnels\* sont parfaits pour une vaste gamme d'affichages interactifs et pour les kiosques d'information. Ils se destinent ainsi aux écoles, universités, musées, bibliothèques, mais également aux salles de conférence, bureaux, halls d'hôtel, espaces d'accueil, points de vente et attractions touristiques.

\* Ecrans professionnels vendus séparément

## Caractéristiques

### **Captivez le public d'une simple pression**

Cette surface tactile réactive de haute qualité transforme votre écran professionnel (vendu séparément) en terminal tactile interactif grand format.

### **Des performances multi-points précises et réactives**

L'art de capter l'attention du public est maintenant à portée de main. Vos clients ne pourront plus lâcher ces magnifiques grands écrans : 10 points tactiles garantissent des performances précises et réactives sur toute la surface de l'écran.

### **Grand choix d'options de taille de l'écran**

Nous disposons d'une gamme complète de surfaces tactiles compatibles avec les modèles actuels d'écrans professionnels, dans un grand choix de tailles d'écran allant de 43 à 100 pouces (jusqu'à 75 pouces pour les modèles PCAP).

### **Attirez un large public pour un faible coût de fonctionnement**

Alimentée par une connexion USB directe, la surface tactile consomme peu d'énergie et garantit un faible coût de fonctionnement (l'écran est alimenté séparément).

### **Superbe, quelle que soit la lumière**

La surface tactile est anti-reflets et garantit une visibilité optimale, même dans les environnements les plus ensoleillés.

### **Simple et rapide à installer et configurer**

L'installation et la configuration sont simples, ce qui permet de déployer votre solution tactile interactive en quelques minutes.

### **Ajoutez la touche finale**

Personnalisez votre écran tactile en ajoutant un cache de

protection en option. Nous vous proposons un large choix de modèles de caches élégants, disponibles en plusieurs couleurs pour se fondre dans tous les types d'environnement.

## Spécifications techniques

IR	
Surface - Taille (diagonale)	43", 49", 55", 65", 75", 85", 100"
Modèle - Couleur	Noir
Modèle - Dimensions du cadre (mm)	43 - 55" : 25 mm 65 - 75" : 28 mm 85 - 100" : 30 mm
Verre - Anti-reflets	Oui
Verre - Epaisseur	43 - 55" : 3 mm 65 - 75" : 4 mm 85 - 100" : 5 mm
Technology	IR
Technologie - Nombre de points tactiles	10 points
Technologie - Temps de réponse	< 8 ms
Technologie - Précision max. des points tactiles	1 mm
Technologie - Durabilité de la	Liberté

surface tactile

Alimentation - Alimentation d'entrée	USB HID. Aucun pilote d'installation requis
--	--

Alimentation - Consommation électrique	< 2,5 W
--	---------

Environnement - Température de fonctionnement	-20 °C à 70 °C
---	----------------

Environnement - Température de stockage	-40 °C à -85 °C
---	-----------------

Environnement - Humidité de fonctionnement	10 à 90 % RH (sans condensation)
--	-------------------------------------

Environnement - Humidité de stockage	10 à 90 % RH
--	--------------

Dimensions - Surface uniquement (l x H x P mm) (env.)	43" : 997 x 584 x 30 mm
	49" : 1 126 x 660 x 31 mm
	55" : 1 262 x 737 x 32 mm
	65" : 1 489 x 864 x 36 mm
	75" : 1 708 x 988 x 30 mm
	85" : 1 968 x 1 160 x 30 mm
	100" : 2 360 x 1 400 x 40 mm

Dimensions - Carton d'emballage (l x H x P mm)	43" : 1 080 x 600 x 150 mm
	49" : 1 260 x 760 x 150 mm
	55" : 1 380 x 860 x 150 mm
	65" : 1 615 x 990 x 150 mm
	75" : 1 870 x 1 150 x 150 mm

(env.)	85" : 2 090 x 1 280 x 150 mm 100" : 2 480 x 1 500 x 600 mm
--------	--

Poids - Surface seule (kg) (env.)	43" : 7
	49" : 9
	55" : 12
	65" : 18
	75" : 30
	85" : 50 100" : 75

Poids - Carton d'emballage (kg) (env.)	43" : 11
	49" : 13
	55" : 15
	65" : 21
	75" : 35
	85" : 58 100" : 80

## Capacitif

Surface - Taille (diagonale)	43", 49", 55", 65", 75"
---------------------------------	-------------------------

Modèle - Couleur	Noir
------------------	------

Modèle - Dimensions du cadre (mm)	43" : 33 mm
	49 - 55" : 30 mm
	65" : 36 mm
	75" : 51 mm

Verre - Anti-reflets	Oui
----------------------	-----

Verre - Epaisseur (mm)	43 - 65" : 4 mm
	75" : 5 mm

Technology	Capacitif
Technologie - Nombre de points tactiles	43 - 75" : 10 points
Technologie - Temps de réponse	< 16 ms
Technologie - Précision max. des points tactiles	3 mm
Technologie - Durabilité de la surface tactile	Liberté
Alimentation - Alimentation d'entrée	USB HID. Aucun pilote d'installation requis
Alimentation - Consommation électrique	< 2 W
Environnement - Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Environnement - Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Environnement - Humidité de fonctionnement	10 à 90 % RH (sans condensation)
Environnement - Humidité de stockage	10 à 90 % RH

---

Dimensions -	43" : 1 009 x 597 x 60 mm
Surface	49" : 1 139 x 669 x 60 mm
uniquement	55" : 1 272 x 747 x 60 mm
(l x H x P mm)	65" : 1 502 x 877 x 60 mm
(env.)	75" : 1 757 x 1 035 x 65 mm

---

Dimensions -	43" : 1 080 x 600 x 150 mm
Carton d'emballage	49" : 1 260 x 760 x 150 mm
(l x H x P mm)	55" : 1 380 x 860 x 150 mm
(env.)	65" : 1 615 x 990 x 150 mm
	75" : 1 870 x 1 150 x 150 mm

---

	43" : 7,5 kg
Poids - Surface	49" : 9,5 kg
seule (kg) (env.)	55" : 12,5 kg
	65" : 18,5 kg
	75" : 30,5 kg

---

	43" : 11,5 kg
Poids - Carton	49" : 13,5 kg
d'emballage (kg)	55" : 15,5 kg
(env.)	65" : 21 kg
	75" : 35 kg

---

## Entretien et garantie

Garantie	3 ans avec service d'échange anticipé
----------	---------------------------------------

---

## Galerie





