

## LKRL-Z514

Lentille de projection 2D (1,35 :1  
à 2,34 :1)



### Overview

#### **Zoom 1,35x – 2,34x**

Zoom optionnel adapté au vidéoprojecteur 4K SXR. Zoom de 1,35x à 2,34x avec retour de mémoire. Cet objectif utilise un circuit de réaction qui indique au projecteur la position de la mise au point et du zoom. Cela permet à l'opérateur de pré-régler et rappeler différents réglages d'objectif à partir des fonctions mémoire du projecteur. Il offre une mise à l'échelle instantanée et automatisée pour les formats vidéo utilisant différents formats d'image.

### Specifications

#### Informations générales

Température de fonctionnement	De 0 à +40 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	0% to 90% (without condensation)
Taux d'humidité de	0% to 90% (without condensation)

## stockage

---

Dimensions(W/H/L)	Approx.256 x 315 x 454 mm(10 x 12.4 x 17.8 inches)
-------------------	--

---

Poids	Approx. 14kg (30.8 lb)
-------	------------------------

---

## Gallery

