

LKRM-U331

6 lampes de 330 W pour système de projection de cinéma numérique 4K



Overview

6 lampes de 330 W au mercure haute pression

La seule lampe de remplacement pour le LKRM-U331 est la lampe LKRM-U331S

Specifications

Informations générales

Dimensions(W/H/L) Env. 89 x 122 x 148 mm

Poids Env. 510 g

Remarques

Informations environnementales pour les clients aux Etats-Unis

La lampe présente dans ce produit contient du mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut être soumise à des réglementations environnementales spécifiques. Pour plus d'information concernant l'élimination ou le recyclage du produit, contactez

vos autorités locales ou rendez-
vous sur www.sony.com/mercury.

Gallery

