

## MDR-7520

Casque studio professionnel  
haute qualité



### Overview

#### **Casque haute performance pour un travail de haute précision**

Le 7520 fait partie de la gamme haute des casques professionnels de Sony. Il est conçu pour les applications d'écoute exigeantes. Ce casque utilise des diaphragmes HD à très large bande 50 mm qui intègrent des diaphragmes en film polymère à cristaux liquides. C'est pourquoi l'auditeur bénéficie d'une capacité d'écoute d'une puissance exceptionnelle à grande durabilité, et d'une qualité sonore inégalée.

Le 7520 utilise les toutes nouvelles oreillettes antibruit qui comportent un coussinet en matériau pliable qui épouse les contours naturels de l'oreille. Ce modèle offre un haut niveau de confort et une excellente isolation phonique. Il dispose d'un boîtier en alliage de magnésium léger pour diminuer le poids et améliorer le confort, réduire la fatigue et contribuer à éviter toute vibration, ainsi qu'un câble amovible.

### Features

#### **Lecteur de 50 mm avec diaphragme en polymère à cristaux liquides (LCP)**

**Oreillettes fermées**

**Large réponse en fréquence**

**Puissance admissible de 4 000 mW**

**Fiche stéréo UniMatch**

**Connecteurs plaqués or et câble OFC (Oxygen Free Copper, cuivre sans oxygène)**

**Housse de transport fournie**

## Specifications

### Group heading

Type de casque	Dynamique. Fermé
----------------	------------------

Type d'aimant	Néodyme
---------------	---------

Diamètre du lecteur	50 mm
---------------------	-------

Réponse en fréquence	5-80 kHz
----------------------	----------

Impédance	24 Ohms
-----------	---------

Sensibilité	108 dB/mW
Puissance admissible	4 000 mW
Type de fiche	Adaptateur stéréo UniMatch 3,5 mm/6,3 mm en plaqué or
Longueur du câble	3 m
Poids	269 g

## Gallery

