

## ODBK-201

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



### Overview

**L'unité ODBK-201 est utilisée pour l'alimentation des bibliothèques évolutives ODS-L30M et ODS-L60E.**

**La série ODBK-20X est compatible avec les lecteurs ODS-D280F et ODS-D77F.**

**Un monde de solutions**

### Related products



#### **ODS-L30M**

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



#### **ODS-L60E**

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



#### **ODS-L100E**

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



#### **ODS-D280F**

Lecteur à fibre optique Optical Disc Archive (ODA) pour bibliothèque évolutive PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E avec vitesses de transfert très élevées, d'une valeur de 1 Gbit/s pour l'écriture (vérification activée) et de 2 Gbit/s pour la lecture, grâce à la cartouche de 2e génération ODC-3300R



## **ODS-D77F**

Lecteur à fibre optique Optical Disc Archive pour bibliothèque évolutive PetaSite ODS-L30M avec vitesses de transfert de 1 150 Mbit/s (lecture) et 780 Mbit/s (disque à écriture unique) ou 310 Mbit/s (disque réinscriptible)

## **ODS-D380F**

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.

## Gallery

