

ODS-D77F

Lecteur à fibre optique Optical Disc Archive pour bibliothèque évolutive PetaSite ODS-L30M avec vitesses de transfert de 1 150 Mbit/s (lecture) et 780 Mbit/s (disque à écriture unique) ou 310 Mbit/s (disque réinscriptible)



Overview

Durée d'archivage estimée à plus de 50 ans pour toutes les données

Le lecteur à fibre optique Optical Disc Archive ODS-D77F est compatible avec la bibliothèque évolutive PetaSite ODS-L30M. Le lecteur fait partie de la gamme de produits de stockage de données Optical Disc conçus pour offrir un stockage et un archivage à très long terme de tous types de contenu audiovisuel et de fichiers de données.

Archive pérenne pour répondre aux exigences d'archivage à très long terme

Entièrement rétrocompatible en lecture, la technologie de lecteur Optical Disc Archive de Sony est conçue pour permettre la lecture de toutes les générations de cartouches de disque optique. Vous avez ainsi accès à plus de 50 ans de contenus sans avoir besoin d'effectuer une migration forcée des disques et supports à cause de leur obsolescence.

Support haute capacité fiable et résistant

Le lecteur gère une cartouche de disque optique simple qui constitue une alternative aux bandes LTO ou autres formes

traditionnelles de bandes pour l'archivage à long terme de vos contenus de valeur. Avec son coût total de possession réduit, la cartouche de disque optique de Sony offre un accès direct très rapide à l'ensemble des fichiers et contenus. Grâce à sa conception innovante, le lecteur offre une fonction « double canal » et, dans la mesure où il prend en charge tous les formats de fichiers, il peut stocker vos contenus dans un format de fichier de données. Les cartouches de disque optique Sony sont disponibles en quatre versions : 300 Go, 600 Go, 1,2 To et 1,5 To, aux formats réinscriptible et à écriture unique.

Idéal pour l'archivage de proximité (nearline) et l'archivage pérenne

Le système Optical Disc Archive de Sony est idéal pour créer des archives pérennes pour l'archivage à très long terme, comme les archives des diffuseurs, pour lesquelles les bandes n'offrent pas l'assurance suffisante ou ne répondent pas aux exigences posées par l'archivage à très long terme à écriture unique. Le système réalise une seconde copie de l'archive sur un site distant et est idéal pour la continuité des opérations/la récupération en cas de sinistre, la sauvegarde en post-production ou production et pour les archives de vidéos, films et images d'archive ou les archives nationales. Le système peut également être utilisé pour les clips sportifs et d'actualité qui doivent être accessibles en nearline et consultables en ligne sous forme de clips proxy.

Features

Vitesses de transfert très élevées pour la bibliothèque évolutive PetaSite ODS-L30M

L'ODS-D77F offre d'excellentes vitesses de transfert. Lecture : 1 150 Mbit/s. Écriture unique : 780 Mbit/s pour les disques de 300 Go et 600 Go, et 665 Mbit/s pour les disques de 1,5 To. Réinscriptible : 260 Mbit/s pour les disques de 300 Go et 600 Go, et 310 Mbit/s pour les disques de 1,2 To.

Très faible consommation

Le lecteur à fibre Optical Disc Archive se distingue par une consommation électrique de 38 W qui garantit un faible coût total de fonctionnement.

Content Manager pour une utilisation plus simple

Le lecteur à fibre Optical Disc Archive est livré avec l'application Sony Content Manager qui permet de gérer facilement les contenus et de générer une copie proxy, et qui offre des fonctions de recherche et de saisie de métadatas.

Related products



ODBK-203

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODBK-202

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODBK-201

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODS-L30M

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODS-D280U

Lecteur autonome Optical Disc Archive (ODA) avec vitesses de transfert très élevées, d'une valeur de 1 Gbit/s pour l'écriture (avec vérification) et de 2 Gbit/s pour la lecture, grâce à la cartouche de 2e génération ODC-3300R



ODS-L100E

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODS-L60E

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



Optical Disc Archive Software (Driver)

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



File Manager 2

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODBK-103

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



Optical Disc Archive Cartridge Generation 2

Cartouche à écriture unique ODC-3300R 3,3 To



ODS-D77UA

L'ODS-D77UA offre de très hautes vitesses de transfert. Lecture à 1,1 Gbits/s. Écriture sur disques à écriture unique à 440 Mbit/s et à 160 Mbit/s sur disque réinscriptible (vérification activée). Les performances varient selon de type de cartouches utilisé.



ODS-D55U

Lecteur autonome Optical Disc Archive (ODA) avec vitesses de transfert de 330 Mbit/s (lecture) et 210 Mbit/s (disque à écriture unique) ou 130 Mbit/s (disque réinscriptible)



File Server mode License for FM2

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



ODS-D380U

*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.

Gallery

