

## CA-FB70

Adaptateur à fibre optique pour les caméras  
HXC-D70 et les caméscopes PMW-  
320/350/400/500



## Présentation

### **Permet la connexion par fibre à l'unité de commande pour caméra HXCU-FB70**

Conçu pour la caméra studio HXC-D70 et les caméscopes PMW-320/350/400/500, l'adaptateur à fibre optique CA-FB70 offre une connexion par fibre avec l'unité de commande pour caméra (CCU) HXCU-FB70. Grâce à cette dernière, il est possible de commander le HXC-D70 et les caméscopes PMW-320/350/400/500\* à une distance maximale de 250 mètres, y compris l'alimentation et les signaux de la lampe tally, les signaux intercom, le retour vidéo et le prompteur.

Le CBK-HD02 est nécessaire lorsque le CA-FB70 ou CA-TX70 est configuré avec le caméscope PMW-500.

Le CBK-CE01 est nécessaire lorsque le CA-FB70 ou CA-TX70 est configuré avec le caméscope PMW-400/350/320.

Fonctionne avec l'unité HXCU-FB70

Le modèle CA-FB70 fonctionne de façon parfaitement fluide avec l'unité de commande pour caméra (CCU) HXCU-FB70. Le panneau de commande avant est fixé sur l'unité HXCU-FB70 par défaut.

## Fonctions

### **Connexion fibre optique**

L'adaptateur CA-FB70 garantit la meilleure qualité d'image et une intégration facile via la connexion fibre optique pour des distances allant jusqu'à 250 m avec une alimentation ou jusqu'à 10 km avec un câble fibre monomode et une alimentation locale.

### **Connexion pour tous les signaux**

Le CA-FB70 offre une intégration flexible et la possibilité d'étendre son fonctionnement à tous les signaux (tally, Intercom, retour vidéo et prompteur) en Full HD. Il est possible d'opter pour des connecteurs de type Lemo comme solution alternative, en utilisant le kit de connexion à fibre optique Lemo HKC-LC01 avec le CA-FB70/HXCE-FB70.

### **Fonctionne avec les unités HXCU-FB70 et HXCE-FB70 pour un maximum de flexibilité**

Le CA-FB70 fonctionne de façon optimale avec l'unité de commande pour caméra à fibre optique HXCU-FB70 et l'extension pour alimentation HXCE-FB70 dans les scénarios suivants : alimentation requise pour le CA-FB70 relié à la caméra HXC-D70 ou aux caméscopes PMW-320/350/400/500 ou transmission d'un signal longue distance entre le CA-FB70 et l'unité HXCU-FB70.

## Produits associés



### **HXCU-FB70**

Unité de commande à fibre optique pour l'adaptateur CA-FB70 destiné aux caméras HXC-P70, HXC-D70 et PMW-320/350/400/500

## Galerie



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.