

HDCU-3500

Unité de commande compatible IP pour caméra système HDC-3500 4K/HD



NETWORKED LIVE

Présentation

L'unité de commande pour caméra HDCU-3500 est conçue pour fonctionner avec les caméras système HDC-3500 et HDC-3500 4K/HD de Sony. Elle fournit des interfaces avec l'équipement externe et l'alimentation de la caméra, tout cela dans un format compact et portable d'un demi-rack de largeur et de 3U de hauteur, idéal pour les environnements de production tels que les cars régie.

Une sortie 12G-SDI 4K est disponible via une licence logicielle HZCU-UHD35 en option. L'unité de commande pour caméra permet également le fonctionnement IP avec les caméras studio à fibre optique de la série HDC.

La prise en charge de Tally IP (TSL UMD v5.0) est proposée en standard, tandis que les paramètres du menu de l'unité de commande pour caméra peuvent être facilement réglés à distance via un réseau

*1 Pour plus de détails sur le programme de tests JT-NM en mars 2020 et les résultats, rendez-vous sur https://jt-nm.org/jt-nm_tested.

*2 Pour plus de détails sur le programme de tests JT-NM au salon IBC 2019 et les résultats, rendez-vous sur http://jt-nm.org/jt-nm_tested.

Fonctions

Boîtier compact, fonctionnalité puissante

Cette unité de commande offre des fonctions 4K et sur IP dans un boîtier compact demi-rack.

Compatible IP

Le kit pour interface IP HKCU-SFP50 en option ajoute les fonctionnalités vidéo/audio IP 4K/HD ST 2110 et intercom IP.

Transmission longue distance et haute qualité des signaux

Associée au kit pour interface HKCU-SM50 en option, l'unité compacte HDCU-3500 peut être connectée directement aux HDC-3500 ou HDC-3100 à l'aide d'un câble fibre monomode (SMF) 3G pour une transmission longue distance pouvant atteindre jusqu'à 10 km, ce qui la rend idéale pour les applications où l'espace est restreint, comme un car régie.

Prise en charge d'une large gamme de caméras HDC

La HDCU-3500 prend non seulement en charge la HDC-3500 et la HDC-3100, mais également la série HDC-2500 existante en mode natif. En outre, grâce aux options matérielles, la HDCU-3500 peut être connectée à la HDC-5500, le modèle phare de caméra 4K.

Paramètre MENU à partir d'un navigateur Web

Prise en charge par la CCU du contrôle du menu à partir d'un navigateur Web. La surveillance de l'état de plusieurs CCU, la configuration du fichier

importer/exporter et la mise à jour du firmware à distance améliorent l'efficacité et la simplicité de l'opération.

Enregistrement et transfert réseau en temps réel

Grâce à l'option d'enregistrement HKCU-REC55, le modèle HDCU-3500 peut enregistrer le flux en direct dans l'unité CCU. Le fichier peut être transféré vers un disque dur SSD USB ou un stockage réseau en temps réel pendant l'enregistrement. Par conséquent, lorsque l'enregistrement est terminé, le fichier a déjà été transféré vers un disque dur SSD portable ou un NAS.

Spécifications techniques

Informations générales

Alimentation	De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	4,5 A (max.)
Température de fonctionnement	De -10 °C à +40 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Poids	Environ 6,3 kg

Spécifications du système optique

CAMÉRA	Connecteur à fibre optique (1)
INTERCOM/TALLY/PORT D'E/S	Connecteur Sub-D à 50 broches (x1), INTERCOM (PROD/ENG), 4 W : 0 dBu, RTS : 0 dBu, CC : -14 dBu, PGM, 3 systèmes, 0 dBu/-20 dBu, TALLY (R, V, J), INDICATEUR
RCP / CNU	Connecteur multiple 8 broches (x1)
TRUNK	12 broches (x1)
LAN-COM	8 broches (x 1)
NETWORK TRUNK	8 broches (x 1)

UHD SDI	<p>UHD SDI A, B :</p> <p>SORTIE 12G/6G/3G/HD-SDI, BNC (x2)</p> <p>12G-SDI : SMPTE ST2082, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 11,88 Gbit/s / 11,868 Gbit/s</p> <p>6G-SDI : SMPTE ST2081, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 5,940 Gbit/s / 5,934 Gbit/s</p> <p>*12G/6G SDI peuvent être sélectionnées en installant la HZCU-UHD35.</p> <p>3G-SDI : SMPTE ST424/425 niveau A/B, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 2,970 Gbit/s / 2,967 Gbit/s</p> <p>HD-SDI : SMPTE ST292, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 1,485 Gbit/s / 1,4835 Gbit/s</p>
UHD SDI	<p>UHD-SDI C, D :</p> <p>E/S 12G/6G/3G/HD-SDI, BNC (x2)</p> <p>12G-SDI : SMPTE ST2082, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 11,88 Gbit/s / 11,868 Gbit/s</p> <p>6G-SDI : SMPTE ST2081, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 5,940 Gbit/s / 5,934 Gbit/s</p> <p>*12G/6G SDI peuvent être sélectionnées en installant la HZCU-UHD35.</p> <p>3G-SDI : SMPTE ST424/425 niveau A/B, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 2,970 Gbit/s / 2,967 Gbit/s</p> <p>HD-SDI : SMPTE ST292, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 1,485 Gbit/s / 1,4835 Gbit/s</p>
SORTIE SDI	<p>SORTIES SDI 1 à 4 :</p> <p>SORTIE 3G/HD/SD-SDI, BNC (x 4),</p> <p>3G-SDI : SMPTE ST424/425 niveau A/B, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 2,970 Gbit/s / 2,967 Gbit/s,</p> <p>HD-SDI : SMPTE ST292, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 1,485 Gbit/s / 1,4835 Gbit/s</p> <p>SD-SDI : SMPTE ST259, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 270 Mbit/s</p>
E/S SDI	<p>E/S SDI 1 à 4 :</p> <p>E/S 3G/HD/SD-SDI, BNC (x 4),</p> <p>3G-SDI : SMPTE ST424/425 niveau A/B, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 2,970 Gbit/s / 2,967 Gbit/s,</p> <p>HD-SDI : SMPTE ST292, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 1,485 Gbit/s / 1,4835 Gbit/s,</p> <p>SD-SDI : SMPTE ST259, 0,8 Vc-c, 75 Ω, 270 Mbit/s,</p>
RET SDI	<p>SDI RET 1 à 4 :</p> <p>BNC (x 4),</p> <p>3G-SDI : SMPTE ST424/425, 2,970 Gbit/s/2,967 Gbit/s,</p> <p>HD-SDI : SMPTE ST292, 1,485 Gbit/s / 1,4835 Gbit/s,</p> <p>SD-SDI : SMPTE ST259, 270 Mbit/s</p>
RÉFÉRENCES ENTRÉE/SORTIE	<p>BNC (x2), sortie boucle itérative,</p> <p>HD : sync niveau triple, 0,6 Vc-c, 75 Ω,</p> <p>SD : sync niveau double, 0,3 Vc-c, 75 Ω</p>

Spécifications du système optique

PROMPTER 1 PROMPTER 2 / VBS-RET	BNC (x2), terminaison interne à 75 Ω en mode à 2 canaux, signal analogique, 1,0 Vc-c, 75 Ω
SORTIE AUDIO	SORTIES AUDIO CH1, CH2 : XLR 3 broches, mâle (x2), 0 dBu / -20 dBu / +4 dBu
CARACTÈRE / AES / EBU	BNC (x1), VBS, 1 Vc-c, 75 Ω format AES/EBU VBS/HD et AES/EBU sélectionnable
ENTRÉE CA	CA 100 V à 240 V (x1)

Accessoires fournis

Accessoires fournis	Plaques d'immatriculation (1 jeu) Avant d'utiliser cet appareil (1) Mode d'emploi (CD-ROM) (1)
---------------------	--

Informations quant à la loi européenne sur les données : [Cliquez ici](#) pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.



HDC-3500

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité HD 4x HFR



HDC-3170

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS de type 2/3 pour transmission Triax



HDC-3100

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS de type 2/3 avec connexion par fibre



HZCU-SNMP50

Licence d'agent SNMP pour les unités de commande pour caméra HDCU-5500, 3500, 3170 et HDCU-3100



HDC-2500

Caméra système HD multiformat double vitesse 3G



HDC-2400

Caméra système HD multiformat 3G



HDC-1700

Caméra système HD multiformat portable



HZCU-CNFG50

Licence prenant en charge le protocole ember+ pour les unités de commande pour caméra HDCU-5500, 3500, 3170 et 3100



HDVF-EL30

Viseur OLED Full HD couleur de 0,7 pouce avec sous-écran LCD de 3,5 pouces



HDVF-EL75

Viseur OLED 7,4 pouces pour les caméras portables



PWS-110NM1

Station IP Live System Manager



HKCU-REC55

Option d'enregistrement pour les unités de commande pour caméra HDCU-5500 et HDCU-3500



PWA-RCT1

Logiciel de contrôle de l'enregistrement pour les modèles PWS-4500, HKCU-REC55 et HKCU-REC50



HZCU-UHDR50

Licence d'enregistrement 4K pour les modèles HDCU-5000/5500/3500



PWAL-RCT50

Option de contrôle d'enregistrement de l'unité CCU pour le logiciel PWA-RCT1



HZCU-UHD35 / HZCU-UHD35M / HZCU-UHD35W

Licence logicielle 4K HDR pour l'unité de commande HDCU-3500



HZCU-DHR50

Licence prenant en charge le codec DNxHD pour les unités de commande pour caméra HDCU-5000, HDCU-5500 et HDCU-3500



HDCE-TX30

Adaptateur d'extension de caméra IP pour production Live à distance (émetteur)



RCP-3500

Panneau de commande à distance simple pour les caméras HDC/HSC/HXC



RCP-3501

Panneau de commande à distance simple pour les caméras HDC/HSC/HXC



MSU-3000

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type horizontal)



MSU-3500

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type vertical)




CNA-2

Adaptateur réseau de commande de caméras



NETWORKED **LIVE**



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.