

HDTX-100

Adaptateur Triax HD pour caméras HDC-1500/1000



Présentation

Les adaptateurs Triax HD HDTX100 et HDFX100 étendent considérablement les applications des modèles HDC-1000/HDC-1500. Transformant le transfert par fibre optique en système de transfert Triax, très répandu, ces adaptateurs permettent de transmettre des images de haute qualité à partir de la caméra HDC-1000, HDC-1500 ou HDC-1500 montée sur le modèle HDLA1500 sur de longues distances, jusqu'à 1 400 m (4 500 pieds) avec un câble Triax de 14,5 mm de diamètre ou 1 000 m (3 200 pieds) avec un câble triax de 13,2 mm de diamètre. * Transforme le transfert par fibre optique en système de transfert Triax, très répandu* Transmission longue distance, jusqu'à 1 400 m (4 500 pieds) avec un câble Triax de 14,5 mm de diamètre ou 1 000 m (3 200 pieds) avec un câble Triax de 13,2 mm de diamètre.

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.