

CBK-VF02

Viseur HD LCD couleur de 3,5 pouces pour
PXW-X500



Présentation

Viseur HD LCD couleur de 3,5 pouces pour les caméras avec interface de viseur 26 broches rectangulaire. Les caméras concernées envoient le signal QHD en résolution supérieure à ce viseur.

Les caméramans peuvent voir l'écran LCD, directement, car la loupe optique et les protège-épaules peuvent être relevés.

Viseur QHD LCD couleur de 3,5 pouces

Utilise l'interface de viseur 26 broches

Spécifications techniques

Informations générales

Alimentation	De 10,5 V à 17,0 V CC (fournie par la caméra)
Consommation électrique	2,0 W
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C (-4 à +60 °F)
Poids	Environ 680 g ((1 lb 8,0 oz)
Dimensions externes	201 mm (8 po) x 255 mm (10 1/8 po) x 60 mm (2 3/8 po) 89 mm (3 5/8 po)
Dimensions de la zone d'affichage de l'écran TFT couleur translectif de 3,5 pouces	76,8 × 43,2 mm (3 1/8 × 1 3/4 pouces) (H/V, format 16/9e)

Performances

Luminosité	200 cd/m2 (typique) (avec œilleton fixé)
Résolution	500 lignes ou plus
Température de couleur	6500 K (typique)

Connecteur

Connecteur	Connecteur rectangulaire à 26 broches
------------	---------------------------------------

Accessoires fournis

Accessoires fournis

Manuel d'utilisation (1)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels

Assemblage - rotation du viseur : BKW-401

Produits compatibles

Produits compatibles

PXW-X500, PMW-500, HXC-D70 - Veuillez noter que pour fixer le viseur au PMW-500, la version du firmware installée sur la caméra doit être la version 1.10 ou ultérieure. Pour fixer le viseur à la caméra HXC-D70, la version du firmware installée sur la caméra doit être la version 1.21 ou ultérieure.

Remarques

Remarques

Le design et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.

Informations quant à la loi européenne sur les données : [Cliquez ici](#) pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.

Produits associés



BKW-401

Bague de rotation de viseur

Galerie

