

## BRBK-HSD2

Carte de sortie HD / SD-SDI pour caméras robotisées BRC-H900 et BRC-Z330



### Présentation

#### Sortie numérique commutable SD-SDI ou HD-SDI

La carte de sortie BRBK-HSD2 est conçue pour être utilisée avec les caméras robotisées BRC-H900 et BRC-Z330. Elle fonctionne également avec le récepteur fibre optique HD BRU-SF10, qui se connecte à la caméra BRC-Z330. Elle offre 3 sorties vidéo numériques. En utilisant cette carte, vous pouvez diffuser des images filmées par les caméras au format de signaux HD-SDI conformes aux normes SDI (Serial Digital Interface) SMPTE-292M, ou au format de signaux SD-SDI down-convertis conformes aux normes SDI SMPTE-259M. Lorsque vous utilisez cette carte en mode HD-SDI, il est possible de superposer les menus de la caméra par-dessus le signal vidéo.

### Galerie



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.