

LMP-E221

Lampe de remplacement pour les séries
VPL-E300/E400/E500



Présentation

Lampe au mercure ultra-haute pression de 225 W

Spécifications
techniques

Informations générales

Type de lampe	Lampe haute pression Philips 225 W
Dimensions (L x P x H)	Env. 87,1 × 117,5 × 73,4 mm
Poids	Env. 0,2 kg

Fonctionnement

Fréquence recommandée de remplacement de la lampe*1	Env. 4 000 h/6 000 h/10 000 h (Mode lampe : Elevé/Standard/Faible)
---	--

Accessoires

Modèle WW	Mode d'emploi (1)
-----------	-------------------

Remarques

*1 Ces valeurs sont approximatives. Ils dépendent de l'environnement et des méthodes d'utilisation du vidéoprojecteur. Jigyobu ne peut pas les garantir. (pour la série EW300)

Informations environnementales pour les clients aux Etats-Unis
La lampe présente dans ce produit contient du mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut être soumise à des réglementations environnementales spécifiques. Pour plus d'information concernant l'élimination ou le recyclage du produit, contactez vos autorités locales ou rendez-vous sur www.sony.com/mercury.

Informations quant à la loi européenne sur les données : [Cliquez ici](#) pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.