

PWS-100MG1

Station de passerelle
multimédia



Overview

Contrôle des transferts de fichiers 4K et HD vers et depuis le PWS-4500

La station PWS-100MG1 est un serveur 1U monté en rack avec logiciel de passerelle multimédia PWA-MGW1 préinstallé. Elle permet d'archiver les fichiers enregistrés à partir du serveur PWS-4500 sur des supports amovibles tels qu'un disque dur professionnel, un système Optical Disc Archive de Sony ou un support externe NAS. Vous pouvez également récupérer des fichiers à partir d'un support amovible et les transférer sur le serveur PWS-4500. Les autres fonctions disponibles incluent le contrôle de transfert, l'accès au montage non linéaire et les prévisualisations de contenu.

Features

Archivage des fichiers enregistrés à partir des serveurs PWS-4500 sur des supports amovibles

La station PWS-100MG1 permet d'accéder à des supports externes tels qu'un disque dur USB, un support de mémoire Sony SxS, un Professional Disc (PD) de Sony, un système Sony Optical Disc Archive (ODA) ou un support externe NAS.

Intégration avec Avid et d'autres systèmes de montage

Le système permet aux utilisateurs de récupérer des fichiers à partir de supports amovibles et de les transférer sur le serveur

PWS-4500. Ils peuvent également contrôler les transferts et accéder aux systèmes AVID ISIS/Interplay.

Importations de fichiers audio (WAV)

Le système offre la possibilité d'importer des fichiers audio (WAV) depuis d'autres périphériques pour les charger sur le PWS-4500. Les fichiers WAV sont transcodés en fichier MXF pendant le processus d'importation.

Transcodage vidéo lors de l'archivage et de la récupération des fichiers

Grâce à la clé de licence du logiciel de transcodage vidéo PWA-MGW1B I en option avec la station PWS-100MG1, les utilisateurs peuvent également réaliser le transcodage vidéo lors de l'archivage et de la récupération de fichiers. La licence prend en charge les formats multimédias suivants :

MXF XAVC-I QFHD 480/QFHD 300/HD 100

MXF XDCAM MPEG HD422 50 Mbit/s

MXF Avid DNxHD® 220x/145/45 422

MXF XAVC-L QFHD 60/HD 25

MP4 XAVC S QFHD/HD

MP4 H.264 (AVC/AAC) QFHD/HD

Grande capacité de stockage de la mémoire cache

Le système comporte un disque dur interne d'une capacité de 5 To pour le stockage de la mémoire cache.

Specifications

Informations générales

Alimentation	100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique – Max.	235 W

Consommation électrique – Veille	3 W ou moins
Température de fonctionnement	De 5 °C à 35 °C
Température de stockage	De -20 °C à 55 °C
Humidité de fonctionnement	De 20 % à 90 % (humidité relative)
Taux d'humidité de stockage	75 % ou moins
Poids	14 kg
Dimensions (largeur / hauteur / profondeur)	440 x 43,6 x 640

Entrées/Sorties

LAN	2 ports RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX), SFP+ (x1) 10GBASE-SR/LR (carte d'extension) *1 *2
-----	---

- USB Super Speed (USB 3.0), type A
- 6 ports au total (2 à l'avant et 4 à l'arrière)
- Avant : Puissance supportée

USB

(900 mA/port)

- Arrière : Puissance supportée au niveau du port inférieur droit (900 mA), non supportée sur les trois autres ports

HDMI

Type A, version HDMI 1.4a, résolution maximale de 1920 x 1200, 60 Hz

Port d'affichage

Port d'affichage spécification 1.1 a, résolution maximale 2560 x 1600, 60 Hz

Spécifications du PC

Processeur

Intel Core i7-3770 (3,4 GHz)

Mémoire

8 Go

Disque dur Mac OS

1x mSATA 60 Go

Lecteur de données

SSD PCIe 1,2 To

Bus d'extension

2x PCIe Gen2 8-Lane (30 W)

Remarque

*1

Carte réseau connectée à l'appareil (adaptateur réseau convergé Intel Ethernet X520- DA1)

*2

Disponible uniquement lorsqu'un module SFP+ est installé.

Related products



ODS-D77UA

L'ODS-D77UA offre de très hautes vitesses de transfert. Lecture à 1,1 Gbits/s. Écriture sur disques à écriture unique à 440 Mbit/s et à 160 Mbit/s sur disque réinscriptible (vérification activée). Les performances varient selon de type de cartouches utilisé.



ODS-D55U

Lecteur autonome Optical Disc Archive (ODA) avec vitesses de transfert de 330 Mbit/s (lecture) et 210 Mbit/s (disque à écriture unique) ou 130 Mbit/s (disque réinscriptible)



PWA-MGW1B

Logiciel de transcodage vidéo



NETWORKED LIVE

PWS-4500

Nouvelle génération de serveur de production Live 4K/HD avec la technologie IP



PWS-110PR1

Station de contrôle de la production à faible profondeur



PWSK-4403

Panneau de commande PWS-4403



BPU-4800

Processeur de bande de base 4K / HD et serveur UHFR pour caméra système HDC-4800

Gallery

