

SBAC-US30

Lecteur/graveur USB 3.0
dématérialisé pour cartes
mémoire SxS PRO+ et SxS-1



Overview

Transferts à grande vitesse à partir des cartes mémoire SxS PRO+ et SxS-1

Le lecteur/graveur pour cartes mémoire SxS PRO+ et SxS-1 SBAC-US30 est compatible avec les PC équipés de Windows et les Mac et utilise une interface USB 3.0 pour réaliser des transferts à grande vitesse de contenus audiovisuels. Le lecteur est également compatible avec une interface USB 2.0. Ce périphérique portable et compact est le successeur du SBAC-US20. Pratique, il peut être utilisé dans de nombreux contextes : sur le terrain, pour la navigation sur poste de travail, le montage professionnel, etc.

Transferts plus rapides, environ 2x plus rapides qu'avec le modèle antérieur

Vitesse de lecture d'environ 440 Mbit/s sur les nouvelles cartes SxS Pro+ et SxS-1. Vitesse d'écriture d'environ 350 Mbit/s sur les nouvelles cartes SxS Pro+.

Features

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac

Le SBAC-US30 est compatible avec des PC équipés de Windows et des ordinateurs Macintosh.

Transferts USB 3.0 et USB 2.0

Le SBAC-US30 permet un transfert à grande vitesse de contenus audiovisuels à partir d'une carte mémoire SxS PRO+ ou SxS-1, grâce à une interface USB 3.0. Vous pourrez ainsi réaliser des transferts même lorsque votre ordinateur ne dispose pas d'un slot ExpressCard. Ce périphérique est également compatible avec USB 2.0.

Alimentation par bus (l'adaptateur secteur n'est pas nécessaire)

Le SBAC-US30 est compatible avec d'autres supports que la carte SxS-1 ou SxS PRO+ grâce aux adaptateurs suivants : adaptateur carte SD, adaptateur Memory Stick, adaptateur ExpressCard XQD.

Gallery

