

SCA-S30

Enceinte d'extérieur haute qualité pour caméras de vidéosurveillance IP de Sony



Overview

Les enceintes d'extérieur peuvent constituer un élément stratégique au sein d'un système de vidéosurveillance, favorisant une réaction immédiate aux incidents. Elles peuvent informer, avertir ou même dissuader.

L'enceinte SCA-S30 est un modèle résistant doté d'un indice de protection IP et adapté aux installations extérieures. L'amplificateur intégré lui confère une puissante tension de sortie de 35 W, pour un son clair de grande qualité.

Simple à installer (sur mur ou sur mât), la SCA-S30 dispose d'un indice de protection IP66, pour une utilisation à l'extérieur en toute sécurité.

Features

Haut-parleur actif

Enceinte et amplificateur de 35 W inclus. Simple à installer et facile d'utilisation. Aucun système d'amplification externe requis.

Son haute qualité

Grâce à une haute réponse en fréquence et un son de sortie puissant (86 dBspl/W), cette enceinte est hautement efficace en extérieur.

Installation facile

Cette enceinte tout-en-un est facile à installer et ne requiert pas d'amplificateur audio distinct. Son alimentation 24 V CA lui permet d'être directement raccordée aux caméras IP de Sony. Vous pouvez régler l'angle de l'enceinte en serrant ou desserrant les boulons fournis.

Conçue pour une installation en extérieur

La SCA-S30 est conforme à la norme IP66. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre 0 et 50 °C. Elle résiste au vent, aux vibrations et autres pressions externes. Le caisson extérieur de l'enceinte est fabriqué en matériau durable, ce qui lui assure une haute résistance aux impacts.

Related products



SNC- VB635

Caméra fixe
1080p/60 ips avec le capteur CMOS Exmor™ 1/2 pouce intégrant la technologie IPELA ENGINE EX - série V



SNC- VB630

Caméra fixe
1080p/60 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série V



SNC- VB600

Caméra fixe
720p/60 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série V



SNC- VM632R

Caméra IR d'extérieur robuste 1080p/60 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série V



SNC- VM602R

Caméra IR d'extérieur robuste 720p/60 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série V



SNC- VM631

Caméra mini-dôme 1080p/60 ips anti-vandale avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série V



SNC- VM630

Caméra mini-dôme 1080p/60 ips avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série V



SNC- VM601

Caméra mini-dôme 720p/60 ips anti-vandale avec technologie IPELA ENGINE EX™ - série V



SNC- VM600

Caméra mini-dôme
720p/60 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série V

Gallery

