

UNI-OPL7C3

Caisson dôme extérieur
pressurisé



Overview

Modèles de caméras compatibles ;
 - SNC-RX550P - SNC-RX530P - SNC-RX570P Méthode de montage ;
 -SNCA-WM20G (mural) -SNCA-CEILING (plafond) -SNCA-WM20FC (remarque) Conformité ;
 -IP67 Température de fonctionnement ;
 --29 °C à +50 °C (SNCA-HEATER) Tension ;
 -24 volts CA Accessoires en option ;
 -SNCA-CLEAR/2 (inclus)
 -SNCA-TINTED/2

Related products



SNC- EB600

Caméra fixe
720p/30 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- EB600B

Caméra fixe de base
720p/30 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- EB630

Caméra fixe
1080p/30 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- EB630B

Caméra fixe de base
1080p/30 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- VB600

Caméra fixe
720p/60 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série V



SNC- EP521

Caméra réseau PTZ
avec définition
standard (PAL)



SNC- EP580

Caméra mobile
1080p/30 ips – Série E

SNC- ER521

Caméra réseau dôme
rapide définition
standard (PAL)

SNC- ER550

Caméra Rapid Dome
720p/30 ips série E

SNC- ER580

1080p/30 fps Rapid
Dome Camera - E
Series

Gallery

