

## BC-U1

Chargeur de batterie/Adaptateur secteur pour batteries Lithium-ion BP-U90/U60/U30



### Overview

#### **Permet de charger une batterie BP-U90/U60/U30**

Le chargeur de batterie BC-U1 permet de recharger rapidement une batterie Lithium-ion compacte BP-U90/U60/U30 et offre jusqu'à six heures d'autonomie aux caméscopes XDCAM.\*

\* Le BC-U1 peut recharger une batterie BP-U90 en 220 minutes, et alimente à 85 Wh les caméscopes PMW-200 ou PMW-EX1R pour une durée maximale de 360 minutes. Veuillez consulter les spécifications techniques pour plus d'informations sur les capacités et l'autonomie.

L'adaptateur secteur intégré fournit une puissance de sortie de 12 V CC

Le BC-U1 est également équipé d'un câble 12 V CC pour une connexion directe au caméscope.

### Features

#### **Permet de charger une batterie BP-U90/U60/U30**

Le chargeur de batterie BC-U1 permet de recharger rapidement une batterie Lithium-ion compacte BP-U90/U60/U30 et offre jusqu'à six heures d'autonomie aux caméscopes XDCAM.

#### **L'adaptateur secteur intégré fournit une puissance de sortie de 12 V CC**

Le BC-U1 est équipé d'un câble 12 V CC pour une connexion directe au caméscope.

## Conception compacte pour une plus grande simplicité d'utilisation

Le BC-U1 pèse seulement 330 g et ses dimensions sont de 128 x 45 x 98 mm (L x H x P).

### Specifications

#### Temps de chargement approximatif

BP-U90	220 minutes
--------	-------------

BP-U60	170 minutes
--------	-------------

BP-U30	130 minutes
--------	-------------

#### Autonomie approximative (minutes) - BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
------------	-----

PHU-220R	-
----------	---

## Autonomie approximative (minutes) - BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

## Autonomie approximative (minutes) - BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

Remarques :

L'autonomie peut varier selon les conditions de fonctionnement.

---

\*

Dual-Link désactivé, mode REC avec viseur.

---

\*\*

Mode REC avec viseur.

---

\*\*\*

Mode REC avec écran LCD couleur.

---

\*\*\*\*

Lors de l'utilisation du PMW-100 avec la BP-U90 sur de longues durées d'enregistrement, Sony recommande l'utilisation d'un trépied.

---

## Related products



### **MCX-500**

Production live multi-caméras

## Gallery

