

## BC-U2A

Double chargeur de batterie/Adaptateur secteur pour batteries Lithium-ion BP-U90/U60/U60T/U30



### Overview

#### **Permet de charger deux batteries BP-U90/U60/U60T/U30**

Le chargeur de batterie BC-U2A permet de recharger rapidement deux batteries Lithium-ion compactes BP-U90, BP-U60/60T ou BP-U30

#### **L'adaptateur secteur intégré fournit une puissance de sortie de 12 V CC pour charger une batterie**

Le BC-U2A est également équipé d'un câble d'alimentation CC 12 V pour une connexion directe à la caméra, tout en chargeant une batterie simultanément.

#### **Conception portable pour une plus grande simplicité d'utilisation**

Le BC-U2A pèse 620 g et ses dimensions sont de 177 x 53,2 x 137 mm (L x H x P).

REMARQUE : Le BC-U2A est conforme à la norme de sécurité IEC62368-1.

### Specifications

#### Informations générales

Alimentation requise 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique	89W
Alimentation CC	[36W] 12 V / 3,0 A
Tension de charge	16,4 V
Dimensions (L x H x P)	177 x 53,2 x 137 (mm)
Poids	620 (g) + câble de sortie CC
Température de fonctionnement	[Alimentation CC] -5°C ~ +45°C [Charge] 0°C ~ +45°C

## Temps de chargement approximatif

BP-U90	190 minutes
BP-U60/60T	150 minutes
BP-U30	130 minutes

## Accessoires

Accessoires	Manuel d'utilisation Garantie papier Câble de sortie CC
-------------	---------------------------------------------------------------

Related  
products



## **PXW- FS7M2**

Caméra XDCAM équipée d'un capteur 4K CMOS Exmor Super 35 mm avec filtre à densité neutre variable, monture E (levier de verrouillage), options d'enregistrement RAW 4K/2K et XAVC



## **PXW-FS5**

Soyez toujours prêt à filmer avec la Super 35 portable



## **MCX-500**

Production live multi-caméras



## **PXW- FS5M2**

Caméra Super 35 mm de poing « prête à l'emploi », avec un nouveau look créatif, 4K 120 ips HFR et HDR, système d'objectif à monture  $\alpha$ , filtre à densité neutre variable et enregistrement RAW 4K/2K et XAVC

## Gallery

