

## BP-GL65

### Batterie



### Overview

Batterie avec fonction intelligente « INFO » établissant une connexion numérique avec les caméscopes Sony Durée de batterie restante affichée sur le viseur des caméscopes DVW-970/970P, HDW-750/750P, HDW-730/730S, MSW-970/970P, PDW-510/510P et PDW-530/530P. Remplacement facile et rapide de la batterie grâce à une fixation sur monture V Voyant LED vert 4 intensités (supérieure à 80 %, 60 %, 40 %, 20 %) et voyant LED orange (20 %, 15 %, 10 %, 5 %) pour un aperçu rapide de la durée de batterie restante L'utilisation de la BP-GL65 avec des caméscopes ne figurant pas dans la liste ci-dessus peut entraîner un dysfonctionnement du contrôle d'état de la batterie.

### Specifications

#### Spécifications générales

Type de batterie : Batterie rechargeable Lithium-ion  
Tension maximale : 16,8 V  
Tension nominale : 14,4 V  
Capacité : 65 Wh  
Température de fonctionnement (en décharge) : de -10 °C à +45 °C  
Dimensions (L x H x P) : 92 x 138 x

41 mm Poids : Environ 550 g ECO-  
info : Utilisation de brasures sans  
plomb pour les soudures Absence  
d'ignifugeant halogénéisé dans les  
boîtiers et les circuits imprimés.

---

## Gallery

