

CBK-DL1

Adaptateur d'extension USB
pour caméras d'épaule et de
poing



Overview

Le CBK-DL1 est un adaptateur d'extension d'interface USB doté d'un terminal d'entrée/de sortie de 12 V CC et qui peut être alimenté par une caméra ou une autre source externe. Il offre des fonctions réseau supplémentaires en doublant le nombre de connecteurs USB sur les caméras compatibles. Parmi ces fonctions réseau figurent la diffusion Dual Link QoS*, le transfert FTP** en utilisant Content Brower Mobile, et bien plus encore.

* Pour utiliser la fonctionnalité Dual Link cellulaire avec XDCAM air, veuillez contacter votre représentant commercial Sony pour en savoir davantage sur l'obtention d'une licence en option. Dans les pays où XDCAM air n'est pas disponible, il est possible de diffuser directement sur des stations réseau RX sur site PWS-100RX1, PWS-110RX1 et PWS-110RX1A lorsqu'une licence en option est activée.

** Le transfert FTP utilise une seule connexion cellulaire.

Veillez noter que le CBK-DL1 n'inclut pas de modem cellulaire ou de module LAN sans fil USB. Un contrat avec un opérateur téléphonique est nécessaire pour communiquer des données. Pour connaître les modems cellulaires recommandés, veuillez contacter votre représentant commercial Sony.

Les caméras compatibles recommandées sont les modèles PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 et PXW-Z280.

Le CBK-DL1 peut être utilisé avec un adaptateur réseau

optionnel CBK-WA100 ou CBK-WA101 qui fonctionne avec d'autres produits d'épaule Sony, tels que les modèles PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 et PMW-320. Le CBK-DL1 est fourni avec un support de fixation pour caméras d'épaule et il n'est pas nécessaire d'acheter des accessoires de fixation.

Les caméras de poing comme les modèles PXW-Z280, PXW-Z190 et PXW-X200 nécessitent des supports de fixation PROTECH supplémentaires pour prendre en charge le CBK-DL1. De plus, le PXW-Z190 nécessite l'installation d'une clé de licence réseau CBKZ-SLNW1 en option pour pouvoir utiliser les fonctions de mise en réseau.

Specifications

Informations générales

Tension d'alimentation	De 11 V à 17 VCC
------------------------	------------------

Consommation électrique	Environ 1,3 W
-------------------------	---------------

Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
-------------------------------	-----------------

Humidité de fonctionnement	De 20 % à 90 %
----------------------------	----------------

Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
-------------------------	--------------------

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur,	
---------------------------------------------	--

sans les parties
saillantes)

96 × 133 × 48 mm

Poids approximatif

180 g

Le design et les caractéristiques
peuvent être modifiés sans préavis.

Related products



CBK- WA100

Adaptateur sans fil
pour caméras et
decks [réseau mobile
3G/4G/LTE/LAN sans
fil]



CBK- WA101

Adaptateur sans fil
pour la PMW-400 et la
PXW-X320 [réseau
mobile
3G/4G/LTE/LAN sans
fil]



PWS- 110RX1A

Station réseau RX

Gallery

