

CBK-FS7BK

Kit de montage de type ENG
(production de news) pour
caméras FS7 et FS7 II



Présentation

Le kit de montage CBK-FS7BK permet d'adapter les caméras PXW-FS7 et PXW-FS7M2 Sony à la prise de vue à l'épaule, caractéristique des applications ENG (production de news) telles que les interviews et les documentaires.

Cette solution tout-en-un facilite l'utilisation de la série FS7 pour les applications ENG grâce à une ergonomie améliorée, un système audio sans fil intégré et de puissantes capacités de mise en réseau pour une intégration transparente des workflows sans fil de nouvelle génération tel que le XDCAM air. Cette alternative évite l'ajout d'autres composants, limite les besoins en matière de câblage sans compromettre l'excellent équilibre de la caméra

Caractéristiques

Unité d'extension avec audio sans fil et fonctions de mise en réseau avancées

Idéale pour la production de news sur le terrain, l'unité d'extension dotée d'un slot pour récepteur audio sans fil assure la compatibilité avec les récepteurs des séries DWR et URX notamment. La mise en réseau intégrée permet la transmission et le transfert de fichiers via un réseau LAN sans fil ou une connexion 4G/LTE. La

diffusion QoS avec connexion Dual Link améliore la qualité et la stabilité de l'image en reliant deux réseaux sans fil en multiplex.

Une connectivité supplémentaire et une prise de vue prolongée
Les interfaces comprenant les fonctions Genlock/timecode pour le fonctionnement multi-caméras et la sortie RAW pouvant atteindre jusqu'à 240 ips renforcent la flexibilité opérationnelle. Les prises de vue durent plus longtemps grâce à la compatibilité avec les batteries de série BP-GL et BP-FL de Sony.

Viseur au design éprouvé

Le viseur compact et robuste présente une conception et des composants identiques à ceux des caméras d'épaule Sony pour une excellente visibilité et un fonctionnement fiable.

Un équilibre optimal pour une prise de vue stable

L'épaulière est dotée d'un nouveau mécanisme coulissant à large plage de réglage, offrant un équilibre optimal avec les objectifs à monture B4 et E.

Adaptateur de monture d'objectif B4 en option

L'adaptateur de fixation LA-EB1 en option (disponible séparément) permet de fixer les objectifs B4 aux caméras FS7 et FS7 II afin d'obtenir un long rapport de zoom et une profondeur de champ élevée, généralement requis pour la production de news. Les diffuseurs et les sociétés de location peuvent ainsi exploiter au maximum leurs objectifs à monture B4 et E, afin de capturer des images avec une profondeur de champ à la fois faible et élevée à partir d'une seule caméra.

Produits
associés



LA-EB1

Adaptateur de
monture d'objectif
B4 pour FS7 et FS7II

Galerie

