

CBK-WA101

Adaptateur sans fil pour la PMW-400 et la PXW-X320 [réseau mobile 3G/4G/LTE/LAN sans fil]



Overview

Se connecte directement au boîtier des caméscopes PMW-400 / PXW-X320 pour un transfert facile du contenu sur un réseau sans fil

L'adaptateur CBK-WA101, spécialement conçu pour les caméras PMW-400 et PXW-X320, peut se fixer directement au boîtier de la caméra par un simple mécanisme d'enclenchement. Il permet de créer et d'enregistrer les fichiers proxy XAVC sur la carte SD de l'adaptateur. Le CBK-WA101 est ensuite capable de transmettre le contenu proxy et le contenu haute résolution original ou de diffuser du contenu en direct avec la technologie QoS via 3G/4G/LTE/LAN sans fil* vers une station broadcast, un serveur sur site ou un environnement Cloud comme XDCAM air.

Commande à partir d'une tablette ou d'un smartphone via une connexion LAN sans fil

En prenant en charge la connectivité LAN sans fil, l'adaptateur CBK-WA101 peut interagir avec les tablettes ou les smartphones qui permettent de le contrôler via l'application mobile Content Browser de Sony. Cette connectivité destinée aux caméras PMW-400 / PXW-X320 permet aux utilisateurs de contrôler la caméra à distance et de visualiser le contenu depuis leur appareil mobile, sans avoir à brancher un moniteur sur la caméra.

* Pour la transmission sans fil, des dongles 3G/4G/LTE/LAN sans fil sont nécessaires. Pour le dongle LAN sans fil : le dongle LAN

sans fil 2,4 GHz « IFU-WLM3 » ou l'adaptateur CBK-WA02 (5 GHz/2,4 GHz WLAN) de Sony sont disponibles. En ce qui concerne le dongle modem cellulaire, le modèle recommandé diffère selon le pays et l'opérateur.

Specifications

Spécifications générales

Poids	Env. 220 g
Dimensions (L x H x P)	Çkntsz 84 x 95 x 55 mm
Alimentation requise	12 V CC
Consommation électrique	4,5 W (à l'exclusion de périphériques USB externes)
Température de fonctionnement	0 to +40 °C +32 to +104 °F
Format d'enregistrement (vidéo)	Proxy XAVC (AVC/H.264 profil principal, 4:2:0 Long GOP) - 1 920 x 1 080, 9 M (VBR) / 6 M (VBR) - 1 280 x 720, 9 M (VBR) - 640 x 360, 3 M (VBR) - 480 x 270, 1 M (VBR)
Format de proxy (audio)	AAC-LC, 2 canaux, 128 kbit/s pour la stéréo
USB	Périphérique USB type mini B (x1), pour caméscope hôte type A (x2), pour USB LAN sans fil et modem

3G/4G/LTE

Support d'enregistrement (*1)	Slot pour carte SD (x1)
Accessoires	Support de protection (1) Coussinet (2) Câble USB (1) CD-ROM (manuel d'utilisation compris) (1) Manuel d'installation (1) Avant d'utiliser cet appareil (1) (*3) Garantie (1) Attache de cordon (5) (*4) Fermeture autoagrippante (2) (*4)
(*1)	Carte mémoire SDXC (classe de vitesse : 4 ou supérieure) Carte mémoire SDHC (classe de vitesse : 4 ou supérieure)
(*3)	Trois feuilles de papier.
(*4)	Pièces de fixation, utiliser si nécessaire.

Éléments non fournis dans la boîte de l'adaptateur sans fil

Si vous utilisez une connexion sans

Dongle USB (*2)	<p>fil, vous avez besoin d'un périphérique USB LAN sans fil (conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n) ou d'un modem 3G/4G/LTE.</p> <p>Sony recommande l'utilisation du périphérique USB LAN sans fil IFU-WLM3 (2,4 GHz) ou de l'adaptateur CBK-WA02 (2,4 GHz et 5 GHz).</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smartphone ou tablette	<p>Pour visionner du contenu en streaming, un terminal (smartphone ou tablette) et un logiciel (Content Browser Mobile) sont nécessaires.</p>
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Application Software (Content Browser Mobile)	<p>Logiciel d'application à utiliser avec un smartphone ou une tablette.</p>
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Support SD	<p>Requiert un support compatible avec (*1)</p>
------------	-------------------------------------------------

Divers	<p>En plus des spécifications ci-dessus, un système de connexion à un serveur sur site ou un service de Cloud recommandé par Sony est nécessaire en cas de transfert de fichier.</p>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nécessite un contrat avec un

(*2)

nécessite un contrat avec un opérateur pour toute utilisation via un réseau LAN sans fil/3G/4G/LTE. La disponibilité des dongles USB varie d'un pays/d'une zone à l'autre. Il n'est pas possible d'utiliser simultanément un périphérique USB LAN sans fil et un modem 3G/4G/LTE pour le transfert de fichiers.

Related products



IFU-WLM3

Module USB LAN sans fil



CBK-DL1

Adaptateur d'extension USB pour caméras d'épaule et de poing



PWS-110RX1

Station réseau RX pour la diffusion en direct avec des caméras XDCAM par connexion 4G/LTE et Wi-Fi



PWS-110RX1A

Station réseau RX

Gallery

