

## CBKZ-FS5RIF

Mise à jour du format RAW pour  
la PXW-FS5



### Overview

#### **Sortie 4K 60p/50p et 2K 240/200 images/s continue au format RAW**

Le format RAW FS 12 bits de Sony permet à l'utilisateur d'enregistrer au format 4K (4096 x 2160) 60p/50p et 2K continu (2048 x 1080) 240/200 images/s sur un enregistreur externe.

Remarque : Nécessite la version 2.0 ou supérieure du firmware. Comme la compensation focale n'est pas compatible avec la sortie RAW, une distorsion peut apparaître dans des conditions spécifiques avec l'utilisation de l'objectif SELP18105G, qui fait partie du kit d'objectif PXW-FS5K.

#### **Clé d'activation pour les logiciels pré-installés.**

### Features

#### **Sortie RAW 4K\***

La licence de mise à jour CBKZ-FS5RIF permet à la caméra PXW-FS5 de produire des images 4K (4096 x 2160) au format RAW 12 bits à 23.98p, 25p, 29.97p, 50p et 59.94p, stockant les données sur l'enregistreur externe AXS-R5 équipé de l'interface HXR-IFR5 (vendue séparément).

PXW-FS5 requiert la version 2.0 ou supérieure du firmware.

#### **Enregistrement interne XAVC HD simultané\***

Tout en produisant des images au format RAW 4K/2K sur l'AXS-R5, il est possible d'enregistrer simultanément au format XAVC HD sur cartes mémoire SD grâce aux deux slots internes de la caméra. Cela permet notamment d'utiliser l'enregistrement RAW pour la production et le format XAVC HD pour un contrôle sur le lieu de tournage.

\* PXW-FS5 requiert la version 2.0 ou supérieure du firmware.

### **Sortie RAW 4K sur mémoire cache\***

Environ 4 secondes de contenu RAW 4K sur mémoire cache peuvent être produites à 100 ou 120 images/s en 23.98p, 25p, 29.97p, 50p ou 59.94p.

\* PXW-FS5 requiert la version 2.0 ou supérieure du firmware.

### **Sortie RAW 2K continue haute vitesse\***

Vous pouvez produire du contenu RAW 2K continu à 100, 120, 200 ou 240 images/s en 23.98p, 25p, 29.97p, 50p ou 59.94p.

\* PXW-FS5 requiert la version 2.0 ou supérieure du firmware.

## Related products



### **CBKZ-FS5HFR**

Mise à jour High Frame Rate (HFR) à 120 ips pour la PXW-FS5

## Gallery

