


## FW-75EZ20L

Écran professionnel de 75 pouces conçu pour un fonctionnement fiable 16 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et doté de fonctionnalités professionnelles essentielles



### Overview

#### **Convivial, avec des fonctionnalités faciles à utiliser de partage, de contrôle et de personnalisation du contenu**

Idéal pour l'affichage dynamique et les applications en entreprise, l'écran professionnel FW-75EZ20L, fin et facile à utiliser, donne plus d'impact à toutes vos communications visuelles. En plus d'une remarquable qualité d'image 4K et d'une luminosité d'écran de 350 nits, profitez de fonctionnalités idéales pour les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui, comme une configuration, un partage de contenu et un contrôle via le réseau simplifiés.

### Features

#### **Une qualité d'image 4K exceptionnelle et visible par tous**

Les technologies avancées de traitement de l'image de Sony garantissent un rendu optimal pour vos contenus, tandis que la luminosité de 350 nits de la dalle assure une visibilité claire dans tous les environnements intérieurs. L'angle de vue extra-large de l'écran garantit que tous les utilisateurs de la pièce peuvent profiter, où qu'ils se trouvent, d'images claires et nettes.

#### **Appréciez la finesse des détails**

La technologie 4K X-Reality PRO rapproche les images d'une véritable qualité 4K. La netteté des images est améliorée en temps réel pour révéler des détails cachés sur les contenus à résolution plus faible.

### **Des couleurs éclatantes et naturelles**

La technologie Live Color donne vie aux images grâce à une palette brillante de couleurs éclatantes et naturelles.

### **Des mouvements fluides à l'écran**

Motionflow XR garantit une reproduction plus fluide et plus naturelle des images en mouvement rapide à l'écran.

### **Les plus belles images méritent le meilleur son**

Le design fin du FW-75EZ20L intègre un X-Balanced Speaker™, qui assure une qualité vocale claire afin d'améliorer les visioconférences et l'affichage dynamique.

### **Installation en mode portrait ou paysage**

Installez BRAVIA en orientation portrait ou paysage pour l'adapter à tous les espaces professionnels.

### **Connexions sur le côté faciles d'accès**

Les connexions de signal, la mise en réseau et les autres interfaces sont montées sur le côté pour faciliter l'installation et l'accès lorsque l'écran est en position portrait.

### **Configuration rapide et facile**

Les Paramètres Pro Simples permettent de personnaliser BRAVIA pour répondre aux exigences de n'importe quel environnement professionnel ou commercial. Programmez les heures de mise sous/hors tension, sélectionnez la source d'entrée à l'allumage, activez la mise sous tension de l'écran lorsqu'un signal d'entrée est détecté, et bien plus encore.

### **Contrôle réseau**

Contrôlez et surveillez à distance les fonctions de l'écran BRAVIA,

comme la mise sous/hors tension, la source d'entrée et le volume, via les réseaux IP ou en utilisant les protocoles traditionnels RS-232C.

### **L'affichage dynamique simplifié**

La prise en charge intégrée de HTML5 permet d'afficher facilement du contenu interactif sur BRAVIA sans avoir besoin d'un décodeur, d'un lecteur multimédia ou d'un PC.

L'application intégrée BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0 diffuse automatiquement des contenus HTML, comme des vidéos et des photos, à partir de la mémoire interne de 16 Go de l'écran, ou lorsqu'une clé USB est insérée dans BRAVIA.

### **Duplication d'écran sans fil**

Dupliquez facilement le contenu d'un appareil portable sur un écran BRAVIA grâce à la prise en charge intégrée d'Apple AirPlay et de Google Chromecast.

### **La durabilité à chaque étape**

La demande croissante pour des écrans toujours plus grands est aussi synonyme d'une plus forte consommation d'énergie et de ressources. Cependant, les engagements de Sony en matière de développement durable permettent de réaliser des gains d'efficacité depuis le développement initial des produits jusqu'au visionnage final par les clients.

## Specifications

### Caractéristiques générales

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Taille de l'écran | 75" |
|-------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Luminosité (cd/m <sup>2</sup> ) | 350 |
|---------------------------------|-----|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rapport de contraste | 1 200:1 |
|----------------------|---------|

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Rapport de contraste dynamique              | 400 000:1        |
| Temps de réponse (ms)                       | 8                |
| Résolution de l'écran (H x V, pixels)       | 3840 x 2160      |
| Compatibilité HDR (plage dynamique élevée)  | Oui (HDR10, HLG) |
| Format d'image                              | 16:9             |
| Compatibilité Portrait/Avec une inclinaison | Oui              |

## Caractéristiques d'affichage

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Type de variation de la luminosité (Dimming) | Frame Dimming |
| Type d'écran                                 | Ecran LCD     |
| Type de dalle                                | IPS           |
| Type de rétroéclairage                       | Direct LED    |
| Gamut de couleur                             | 75%           |

(DCI-P3)

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Processeur d'image                  | Processor X1 4K               |
| Durée de fonctionnement             | 16/7                          |
| Revêtement anti-reflet noir profond | Non                           |
| Brume (%)                           | 1 %                           |
| Angle de vue (droite/gauche)        | 178 (89 / 89) degrés (CR >10) |
| Angle de vue (haut/bas)             | 178 (89 / 89) degrés (CR >10) |

## Caractéristiques vidéo

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mode grand écran            | Mode Auto / Zoom Large / Normal / Plein / Plein Pixel / Zoom / 14:9 |
| 4:3 par défaut              | Oui                                                                 |
| Traitement vidéo            | 4K X-Reality PRO                                                    |
| Amélioration des mouvements | Motionflow XR                                                       |

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz),  
3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz),

|             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signal HDMI | 1080p (30, 50, 60 Hz),<br>1080/24p,<br>1080i (50, 60 Hz),<br>720p (30, 50, 60 Hz),<br>720/24p,<br>576p,<br>576i 480p,<br>480i |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Caractéristiques audio

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Position des haut-parleurs | Down Firing |
|----------------------------|-------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Puissance de sortie audio | 2 x 10 W |
|---------------------------|----------|

## Fonctionnalités professionnelles

|          |                  |
|----------|------------------|
| Mode Pro | Oui (simplifiés) |
|----------|------------------|

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Déclenchement automatique via un signal HDMI | Oui |
|----------------------------------------------|-----|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Système d'exploitation | Android TV |
|------------------------|------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Espace de stockage intégré (Go) | 16 Go |
|---------------------------------|-------|

---

## Caractéristiques réseau

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Homologation Wi-Fi | Oui |
|--------------------|-----|

---

|              |         |
|--------------|---------|
| LAN sans fil | Intégré |
|--------------|---------|

---

## Fonctions pratiques

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codecs de lecture<br>USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2<br>PS:MPEG2/MPEG2<br>WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Horloge à l'écran | Oui |
|-------------------|-----|

---

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Minuterie de mise en<br>veille | Oui |
|--------------------------------|-----|

---

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Minuterie<br>Marche/Arrêt | Oui |
|---------------------------|-----|

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Chromecast intégré | Oui |
|--------------------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Apple AirPlay | Oui |
|---------------|-----|

---

## Spécifications de contrôle

|             |     |
|-------------|-----|
| Contrôle IP | Oui |
|-------------|-----|

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Contrôle RS-232C | Oui |
|------------------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| HDMI-CEC | Oui |
|----------|-----|

## Entrées et sorties

|      |                            |
|------|----------------------------|
| HDCP | HDCP 2.3 (pour HDMI 1/2/3) |
|------|----------------------------|

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Entrée(s) vidéo composite | 1 (sur le côté, mini-jack) |
|---------------------------|----------------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Total entrées HDMI | 3 (3 sur le côté) |
|--------------------|-------------------|

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Entrée(s) audio analogique(s) (au total) | 1 (sur le côté avec conversion analogique) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Sortie(s) audio numérique(s) | 1 (latéral) |
|------------------------------|-------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ports USB | 2 (latérale) |
|-----------|--------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Entrées Ethernet | 1 (latéral) |
|------------------|-------------|

## Caractéristiques du design

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Couleur du cadre | Noir, finition brossée |
|------------------|------------------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Design du socle | Pas de support |
|-----------------|----------------|

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Espacement entre les trous conforme à la norme VESA® | Oui |
|------------------------------------------------------|-----|



Pas de perçage VESA® 300 x 300 mm  
(L x H)

## Caractéristiques environnementales

Taille de l'écran pour le web (diagonale, cm, entier ou 1re décimale) 189 cm

Consommation électrique nominale 306 W

Consommation électrique (en veille) 0,5 W

Contrôle dynamique du rétroéclairage Oui

Mode économie d'énergie Oui

## Dimensions

Dimensions du téléviseur sans le socle (L x H x P) 1686 x 969 x 72 mm

Dimensions du téléviseur avec le socle (L x H x P) 1 686 x 1 045 x 410 mm

---

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensions du carton<br>d'emballage (L x H x P) | 1824 x 1114 x 187 mm |
|-------------------------------------------------|----------------------|

---

## Poids

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Poids du téléviseur<br>sans le socle | 30,4 kg |
|--------------------------------------|---------|

---

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Poids du téléviseur<br>avec le socle | 31,6 kg |
|--------------------------------------|---------|

---

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Poids du carton<br>d'emballage (brut) | 45 kg |
|---------------------------------------|-------|

---

## Autres informations

Fiche  
d'information

produit <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electron>  
(Europe  
uniquement)

---

## Gallery



