

FWD-65A9G/T

Écran professionnel OLED HDR
Ultra HD 4K BRAVIA MASTER
Series 65"



Overview

Créez une présentation spectaculaire avec de magnifiques images HDR 4K, un style impeccable et un son irréfutable

Présentez des communications visuelles vraiment accrocheuses avec l'élégant écran professionnel OLED BRAVIA MASTER Series FWD-65A9G/T 65" et ses multiples fonctionnalités. Cet écran imposant allie une exceptionnelle qualité d'image HDR 4K à une grande facilité d'utilisation, une parfaite flexibilité de mise en réseau et de contrôle et de vastes options d'intégration. Il saura s'imposer dans les salles de réunion, halls d'entreprise et espaces de réception.

Optimisé pour les applications d'affichage professionnel, le BRAVIA MASTER Series exploite tout le potentiel de pointe des technologies d'affichage OLED et notre puissant processeur X1™ Ultimate garantit d'éclatantes images HDR 4K à contraste élevé.

Avec son design élégant et épuré, le FWD-65A9G/T ne manquera pas d'impressionner dans n'importe quel décor. Et avec la technologie Acoustic Surface Audio+™, un son véritablement cinématique sort directement de l'écran de 65" sans haut-parleurs extérieurs.

La fonction de contrôle avancé, le mode Pro, la compatibilité

interactive en option et la plate-forme HTML5 intégrée facilitent la création d'affichages dynamiques attrayants pour une qualité d'image nette garantie.

Offrez à votre public une expérience visuelle sophistiquée grâce à l'intégration transparente de TEOS ainsi qu'un choix de solutions intégrées offrant toujours plus de fonctionnalités, telles que la gestion des salles de réunion ou encore l'automatisation, tout cela sans qu'aucun dispositif ou lecteur externe ne soit nécessaire.

Pour une tranquillité d'esprit des plus totales, nous proposons notre couverture PrimeSupport de 3 ans avec service d'échange à neuf. Si votre écran ne fonctionne plus correctement, nous vous offrons un produit de remplacement tout neuf gratuitement au lieu d'une réparation incluse en standard. Vous pouvez également choisir de prolonger votre couverture de deux ans.

Features

Résolution 4K (3840 x 2160 pixels)

A travers des images quatre fois plus détaillées que la Full HD et une résolution de plus de 8 millions de pixels, la 4K apporte davantage de clarté à l'affichage dynamique et aux écrans utilisés en entreprise et dans le milieu de l'enseignement.

Technologie d'écran OLED à contraste élevé

Chaque pixel auto-éclairant est réglé avec précision, avec la technologie Pixel Contrast Booster qui maximise la plage dynamique, pour des images exceptionnelles au contraste inégalé. Vous verrez des détails, des textures et un niveau de réalisme sans précédent dans toutes les scènes.

Images 4K plus vraies que nature

Notre processeur d'image Picture Processor X1™ Ultimate le plus puissant jamais créé intègre la technologie ultra-haute résolution

orientée objet, la remastérisation HDR orientée objet et le Super Bit Mapping™ 4K HDR pour des images extrêmement détaillées et réalistes caractérisées par des couleurs riches et un faible niveau de bruit.

Plus de couleurs avec l'affichage TRILUMINOS

L'affichage TRILUMINOS génère des couleurs à partir d'une palette plus étendue, reproduisant fidèlement un monde aux nuances et aux tons plus riches et plus réalistes.

Mouvements plus fluides

Motionflow XR insère des images supplémentaires entre les images originales afin de garantir des détails plus fluides et plus nets dans les scènes rapides.

Optimisé pour un usage professionnel

L'écran FWD-65A9G/T répond aux besoins des entreprises et des établissements scolaires d'aujourd'hui, notamment grâce à une grande flexibilité d'installation ainsi qu'à une connexion réseau avec ou sans fil et à un contrôle de la communication en série.

Intégration TEOS

L'écran BRAVIA s'intègre parfaitement au réseau TEOS, la suite Sony dédiée aux applications de gestion de l'espace de travail qui organisent le contrôle des périphériques et des contenus dans les salles de réunion, salles de conférence et espaces publics.

Créer un affichage dynamique en toute simplicité

La prise en charge intégrée de la technologie HTML5 facilite la création d'un affichage dynamique percutant, sans aucun matériel supplémentaire ni formation préalable. Créez un affichage en quelques minutes en associant du texte, des graphiques, de la vidéo en 4K et du contenu Web en direct.

Son produit par l'écran

Avec la technologie Acoustic Surface Audio+™, le son sort

directement de l'écran. Trois actionneurs situés au dos du téléviseur vibrent pour créer une acoustique qui se déplace avec l'image. Deux caissons graves latéraux offrent des basses riches et spatiales.

Mode Haut-parleur central

Utilisez le BRAVIA comme haut-parleur central pour une netteté audio exceptionnelle en conjonction avec d'autres systèmes de haut-parleurs.

Plus de possibilités avec Android TV

Découvrez un univers d'applications et de contenu en ligne avec Android TV. Utilisez la recherche vocale pour trouver facilement du contenu sans avoir à taper votre recherche.

Installation rapide avec le mode Pro

Personnalisez et enregistrez vos paramètres et fonctions d'affichage, puis copiez-les facilement sur plusieurs écrans à l'aide d'une mémoire Flash USB.

Une tranquillité d'esprit la plus totale

Pour plus de sérénité, notre couverture PrimeSupport de 3 ans avec service d'échange à neuf est incluse dans la version standard. Si vous rencontrez un problème avec votre écran professionnel BRAVIA, nous vous proposons une unité de remplacement sans frais supplémentaires pour vous permettre de rester opérationnel.

Specifications

Système TV

Système TV (TNT)	DVB-T/T2
------------------	----------

Système TV (câble numérique)	DVB-C
------------------------------	-------

Système TV (satellite numérique)	DVB-S/S2
Nombre de tuners (TNT/câble)	2 (numériques) / 1 (analogique)
Nombre de tuners (satellite)	2

Caractéristiques d'affichage

Dispositif d'affichage	OLED
------------------------	------

Spécifications vidéo

Mode grand écran	Zoom large/Normal/Plein/Zoom/14:9
4:3 par défaut	Oui
Traitement de vidéo	4K X-Reality PRO
Motionflow	Motionflow XR, mode Auto
Compatible avec la technologie HDR	Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Signal vidéo	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,

60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

Spécifications audio

Emplacement des haut-parleurs Vue avant

Puissance de sortie audio 20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Spécifications réseau

Wi-Fi Direct Oui

Certifié Wi-Fi Oui

DLNA Client réseau domestique, moteur de rendu de réseau domestique

Miracast (mise en miroir) Oui

Mise à jour du firmware Oui

Navigateur Internet Vewd

LAN sans fil Intégré

Fonctions pratiques

Lecture par clé USB (formats de fichiers)	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC / MP4 (XAVCS):AVC, MPEG4, HEVC / AVI:Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horloge à l'écran	Oui
-------------------	-----

Minuterie de mise en veille	Oui
-----------------------------	-----

Minuterie Marche/Arrêt	Oui
------------------------	-----

Google Cast	Oui
-------------	-----

Fonctionnalités professionnelles

Mode caché Professionnel	Oui
--------------------------	-----

Déclenchement automatique via un signal HDMI	Oui
----------------------------------------------	-----

Plate-forme HTML	Oui
------------------	-----

Multicast/IPTV	Oui
Compatible avec la solution de gestion des espaces de travail TEOS	Oui
Stockage disponible	16 Go
Compatible avec le contenu TEOS	Créations personnalisées, textes, images, vidéos, YouTube, informations de circulation, météo, informations destinées au public, Facebook, Twitter, PowerPoint et autres

Entrées et sorties

HDCP	HDCP 2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)
Entrées de connexion RF	1 (bas)
Entrées vidéo composite	1 (latéral)
Connecteurs HDMI™ (au total)	4 (1 sur le côté, 3 sur la partie inférieure)
Sorties audio	1 (bas)

numériques

USB	2 (sur le côté) / 1 (sur la partie inférieure)
-----	------------------------------------------------

Connecteurs Ethernet	1 (bas)
----------------------	---------

Caractéristiques du design

Finition (couleur)	Noir
--------------------	------

Support de table	Séparé (montage requis)
------------------	-------------------------

Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®	Oui
------------------------------------------------------	-----

Fonctions écologiques et économiques

Etiquette-énergie	B
-------------------	---

Taille de l'écran (mesurée en diagonale)	65" (64,5")
------------------------------------------	-------------

Consommation électrique (en veille)	0,50 W
-------------------------------------	--------

Consommation électrique (mode veille sur réseau)	2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC)
--------------------------------------------------	----------------------------------------------

Teneur en plomb	Oui
Teneur en mercure (mg)	0,0
Alimentation requise	De 220 V à 240 V CA
Mode économie d'énergie/Mode Rétroéclairage éteint	Oui
Contrôle dynamique du rétroéclairage	Oui
Capteur de lumière	Oui
Entrée d'alimentation CA	1 (arrière)

Valeurs numériques

Carton d'emballage (L x H x P) (env.)	Environ 157,5 x 95,6 x 18,0 cm
---------------------------------------	--------------------------------

Poids

Carton d'emballage	34 kg
--------------------	-------

Spécifications d'affichage

Angle de vue (droite / gauche)	178 (89/89) degrés
--------------------------------	--------------------

Angle de vue (haut / bas)	178 (89/89) degrés
---------------------------	--------------------

Résolution de l'écran	QFHD
-----------------------	------

Format d'image	16:9
----------------	------

Système d'exploitation	Android 8.0 Oreo
------------------------	------------------

Spécifications d'affichage dynamique

Affichage HTML5 facile intégré	Oui
--------------------------------	-----

Multicast/IPTV	Oui
----------------	-----

Spécifications de contrôle

Mode Hôtel Pro	Oui
----------------	-----

Contrôle IP	Oui
-------------	-----

Déclenchement automatique via un signal HDMI	Oui
----------------------------------------------	-----

PrimeSupport

Couverture PrimeSupport incluse	Pendant trois ans : service d'assistance téléphonique standard (du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 CET) et service de remplacement à neuf en cas de défaillance du produit avec prise en charge logistique.
Extensions PrimeSupport en option	Extension de couverture de deux ans, disponible en option : PSP.FWOL-65.2X

Gallery



