

## HDLA-1505

Adaptateur HD pour grands objectifs



### Overview

Le HDLA-1505 permet d'utiliser la caméra portable HD HDC-1500 ou la SuperMotion HDC-3300 avec des viseurs LCD et des grands objectifs de studio ou de car régie. Contrairement aux kits de montage classiques, l'adaptateur HDLA-1505 permet une fixation de la caméra par simple contact, sans câble, afin de passer rapidement et facilement de la main au trépied.

#### Remarque

Le HDLA-1505 comporte un boîtier gris clair, identique à celui de la caméra studio HDC-1000. Si nécessaire, un coloris plus sombre est également disponible.

#### **La caméra se fixe en un seul geste**

La caméra peut être installée rapidement et facilement dans l'adaptateur. Ce mécanisme unique permet de fixer et de retirer la HDC-1500 sans devoir ôter le grand objectif.

#### **Le montage des têtes de caméra est rapide.**

Pour plus d'efficacité opérationnelle en studio ou en car régie, la conception unique de l'adaptateur permet à la caméra portable de se convertir en un outil à grand objectif en quelques secondes seulement.

**Aucun câble n'est nécessaire grâce à toutes les connexions contenues dans la griffe porte-accessoires.**

Grâce à un nouveau mécanisme de verrouillage, les signaux d'alimentation, de vidéo et de commande sont transmis directement de la HDC-1500 au HDLA-1505, sans utiliser de câble supplémentaire.

Notez que le viseur HDVF-C730W nécessite une connexion par câble classique.

### **L'alimentation du téléprompteur est intégrée**

Lorsqu'il est utilisé avec l'unité de commande HDCU-1000, l'adaptateur pour grands objectifs dispose d'une sortie de puissance de 200-240 V CA.

### **Les caractéristiques techniques sont les mêmes que pour une caméra grand format**

Toutes les commandes et les fonctionnalités normalement associées aux caméras grand format sont présentes sur cet adaptateur très performant.

### **Compatible avec le viseur couleur LCD HDVF-C730W**

Le HDLA-1505 est spécialement conçu pour permettre le montage du HDVF-C730W à l'arrière du boîtier de la caméra. Le viseur CRT de 7 pouces (HDVF-700A) ne peut pas être utilisé avec cet adaptateur d'objectif.

Features

**Ligne à profil bas avec position inférieure du viseur**

**Système de fixation immédiate**

Related products



## **HDCU- 5000**

Unité de commande  
pour caméra (CCU)  
pour les caméras de  
studio de la série  
HDC-5500 et HDC-  
3500/3100

## Gallery

