

## HDLA-1505/B

Adaptateur HD pour grands objectifs



### Overview

Le HDLA-1505/B est un adaptateur qui permet à la caméra HD portable HDC-1500 et à la caméra SuperMotion HDC-3300 de fonctionner avec les grands objectifs de studio ou de car régie et les viseurs LCD. Contrairement aux kits classiques, le HDLA-1505/B permet un montage très simple de la caméra sur trépied, sans câblage et en un seul geste.

#### Remarque

De couleur gris sombre, le HDLA-1505/B est assorti à la caméra portable HDC-1500. Le HDLA-1505 est également disponible en coloris plus clair.

#### **La caméra se fixe en un seul geste**

L'installation de la caméra sur l'adaptateur est simple et rapide. Ce mécanisme unique permet de fixer et de désolidariser la HDC-1500 sans avoir besoin de retirer l'objectif.

#### **Le montage des têtes de caméra est rapide.**

Pour plus d'efficacité opérationnelle en studio ou en car régie, la conception unique de l'adaptateur permet à la caméra portable de se convertir en un outil à grand objectif en quelques secondes seulement.

#### **L'ensemble fonctionne sans câblage grâce à un système de « griffe ».**

Grâce à un mécanisme de verrouillage récemment développé,

les signaux d'alimentation, vidéo et de contrôle sont transmis directement de la HDC-1500 au HDLA-1505/B, sans besoin de connecter de câble supplémentaire.

Remarque : le viseur HDVF-C730W nécessite l'utilisation d'un câble classique.

### **L'alimentation du téléprompteur est intégrée**

Lorsqu'il est utilisé avec l'unité de commande HDCU-1000, l'adaptateur pour grands objectifs dispose d'une sortie de puissance de 200-240 V CA.

### **Les caractéristiques techniques sont les mêmes que pour une caméra grand format**

Toutes les commandes et les fonctionnalités normalement associées aux caméras grand format sont présentes sur cet adaptateur très performant.

### **Compatible avec le viseur couleur LCD HDVF-C730W**

Le HDLA-1505 est spécialement conçu pour accueillir le HDVF-C730W à l'arrière de la caméra. Notez que le viseur CRT 7 pouces HDVF-700A n'est pas compatible avec cet adaptateur pour objectif.

Features

**Ligne à profil bas avec position inférieure du viseur**

**Système de fixation immédiate**

Related products



## **HDCU- 5000**

Unité de commande  
pour caméra (CCU)  
pour les caméras de  
studio de la série  
HDC-5500 et HDC-  
3500/3100

## Gallery

