

## HXCE-FZ90

Unité d'extension HXCE-FZ90  
pour la caméra HXC-FZ90



### Overview

#### **Étend la connexion fibre jusqu'à 10 km**

L'unité HXCE-FZ90 est très pratique pour créer un système flexible. Vous pouvez combiner le câble hybride CCFN de Sony et la fibre monomode afin de maintenir la durabilité du raccordement sur une longue distance. Le HXCE-FZ90 peut alimenter la HXC-FZ90 et étendre la distance d'extension de 300 m + 10 km.

#### **Qualité d'image 4K et connexion pour tous les signaux**

Le HXCE-FZ90 fournit d'excellentes images ainsi qu'une intégration flexible et la possibilité d'étendre l'opération avec des signaux 4K/Full HD.

### Features

#### **Connexion fibre optique**

Le HXCE-FZ90 garantit une excellente qualité d'image et une intégration facile via la connexion fibre optique pour des distances allant jusqu'à 300 m avec une alimentation ou jusqu'à 10 km avec un câble fibre monomode et une alimentation locale.

#### **Design ultracompact et léger**

L'unité compacte est facile à positionner dans tout espace disponible à proximité de l'événement, tout en restant discrète.

Elle est facile à transporter grâce à une poignée permettant un déploiement et une installation rapides.

## Options de connecteur

Le HXCE-FZ90 est fourni avec deux connecteurs optiques CONDUO en standard. Il est possible d'adopter des connecteurs de type Lemo comme alternative, en utilisant les connecteurs fibre de type Lemo HKC-LC01 et HKC-LC02.

## Specifications

### Informations générales

Alimentation	De 100 V à 240 V CA 50/60 Hz
Consommation	2,1 A (max.)
Température de fonctionnement	5 °C to 40 °C
Température de stockage	de -20 °C à +60 °C
Dimensions	104 x 62 x 360 mm L/H/P, sans les parties saillantes)
Poids	Environ 2,1 kg Environ 4lb 10oz

### Entrée/sortie

Connexion multipoints

Caméra	optoélectrique
CCU	Connecteur à fibre optique
Accessoires fournis	CD-ROM d'instructions (1) Avant d'utiliser cette unité (1 pièce) Garantie (1)
Accessoires optionnels	Câble fibre hybride CCFN-25/50/100/150/200/250 Coupleur de câble CCFN-JC1 États-Unis et Canada : Support prise B (2-990-242-01) Autres régions : Support prise C (3-613-640-01) États-Unis et Canada : Câble d'alimentation (1-551-812-XX) Autres régions : Câble d'alimentation (1-782-929-XX) Manuel d'entretien

## Related products



### HXCU-FZ90

Unité de commande pour caméra 4K / HD pour les caméras HXC-FZ90



### HXC-FZ90

Système de caméra studio portable HXC-FZ90 pour la production HD



### ILME-FR7

Caméra Cinema Line plein format avec contrôle à distance et à objectif interchangeable, avec plage dynamique de



### HZC-UHD9 / HZC-UHD9M / HZC-UHD9W

15 arrêts et plus,  
fréquence d'images  
élevée de 120fps 4K  
(QFHD), technologie  
Fast Hybrid & Real-  
Time Eye AF, et  
science des couleurs  
de qualité  
cinématographique  
avec S-Cinetone™

Licences logicielles  
HXC-FZ90 pour le  
format vidéo 4K

## Gallery

