

## MSU-1500

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras HDC/HSC (type vertical)



### Présentation

L'unité de configuration principale MSU-1500 est un panneau de commande conçu pour la configuration et la maintenance de la caméra. Il s'agit d'un appareil compact orienté verticalement (contrairement à l'unité MSU-1500, qui dispose d'un panneau plus large orienté horizontalement) conçu pour contrôler des systèmes multi-caméras, en utilisant soit l'unité de commande de réseau CNU-700, soit un réseau LAN permettant de contrôler jusqu'à 96 caméras.

**Ce produit comprend un logiciel pré-installé et nécessite l'achat de clés de licence pour activer certaines fonctions.**

### Fonctions

#### Configuration de systèmes flexible et à grande échelle

La MSU-1500 fait partie d'une famille de produits offrant une grande souplesse de configuration pour les systèmes de contrôle à petite ou grande échelle.

#### Connexion LAN/Ethernet

La MSU-1500 garantit une interconnectivité via un réseau LAN Ethernet ou en association avec une unité CNU-700.

#### Boutons et menus personnalisables

Les utilisateurs de la MSU-1500 peuvent assigner n'importe quelle fonction à une touche ou à un élément du menu.

### Spécifications techniques

#### Informations générales

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | 100 – 240 V CA 50/60 Hz 0,35 A (max.)<br>10,5 – 17 V CC 1,2 A (max.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | De 5 °C à 40 °C |
|-------------------------------|-----------------|

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x H x P) (hors parties saillantes) | 204 × 354 × 67 mm |
|--------------------------------------------------|-------------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| Poids | Env. 3,6 kg |
|-------|-------------|

#### Connecteurs d'entrée/sortie

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Ethernet | Connecteur RJ-45 à 8 broches (x 1) |
|----------|------------------------------------|

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| CCU/CNU | Multi-connecteur à 8 broches, femelle (x 1) |
|---------|---------------------------------------------|

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| AUX | Multi-connecteur à 8 broches, femelle (x 1) |
|-----|---------------------------------------------|

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| EXT I/O   | Connecteur sub-D à 50 broches, femelle (x 1) |
| AC IN     | 3 broches (x 1)                              |
| ENTREE CC | 4 broches (x 1)                              |

Informations quant à la loi européenne sur les données : [Cliquez ici](#) pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.

## Produits associés



### HDC-P43

Caméra POV 4K/HD



### HXC-FB80

Caméra studio couleur HD dotée de trois capteurs CMOS Exmor™ 2/3"



### HDC-5500

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité 4K 4x HFR



### HDC-3500

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité HD 4x HFR



### HDC-3100

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS de type 2/3 avec connexion par fibre



### HDC-3170

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS de type 2/3 pour transmission Triax



### MSU-3000

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type horizontal)



### MSU-3500

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type vertical)



### HDC-P31

Caméra de studio POV avec capteur 3-CMOS de type 2/3



### RCP-3500

Panneau de commande à distance simple pour les caméras HDC/HSC/HXC




### RCP-3501

Panneau de commande à distance simple pour les caméras HDC/HSC/HXC



### UHC-8300

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 8K de type 1,25 et fonction 8K 2x HFR



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter le PDF : Octobre 14 2026