

RCP-3100

Type de joystick du panneau de contrôle à distance pour les caméras de série HDC/HSC/HXC.
Cinq unités dans un rack EIA de 19 pouces.



NETWORKED LIVE

Présentation

Panneau de contrôle à distance pour caméras de série HDC

Le RCP-3100 est un panneau de contrôle à distance pour les caméras système Sony. Il offre un éventail de réglages pour les opérations multifonctionnelles. Son boîtier fin, d'une largeur de 80 mm seulement, permet de monter jusqu'à cinq unités dans un rack EIA de 19 pouces. Le panneau dispose d'une commande de type joystick pour ajuster le diaphragme et le Master Black.

Fonctions

Nombreuses commandes d'accès direct adaptées à diverses opérations vidéo

Ce panneau de contrôle à distance est équipé des fonctions de contrôle nécessaires pour effectuer différentes opérations sur la caméra. Les boutons de commande, boutons de réglage et autres commandes sont disposés sur le panneau selon la fonction et la fréquence d'utilisation. Des cadres de protection sont disposés autour des boutons indispensables au fonctionnement et à la configuration de la caméra afin d'éviter que ces derniers soient enfoncés par inadvertance.

Commandes et menu personnalisables

Les utilisateurs peuvent assigner de nombreuses fonctions Paint aux commandes assignables, en plus des boutons-poussoirs directs, pour accéder rapidement à la caméra/CCU/BPU.

Capacité de connexion LAN

Il est possible de connecter la caméra à l'aide d'un câble LAN ou CCA-5. Par conséquent, lors de la configuration d'un système de contrôle multi-caméras, il est possible d'utiliser soit l'unité de commande de réseau CNU-700, soit un réseau LAN. La connexion LAN peut alimenter la caméra via un commutateur PoE. Les paramètres initiaux sont disponibles sur l'interface utilisateur du PC via son serveur Web.

Optimisation de la mise en rack grâce à une conception étroite

Son boîtier fin, d'une largeur de 80 mm seulement, permet de monter jusqu'à cinq unités dans un rack EIA de 19 pouces.

Compatible avec une variété de systèmes de contrôle

Les utilisateurs de caméras HDC/HSC/HXC/BRC peuvent mettre en place un système de contrôle multi-caméras à l'aide de l'unité CNU-700. Dans une configuration utilisant des CNU-700, deux unités CNU peuvent être utilisées pour contrôler un système intégrant jusqu'à 24 caméras. Il est également possible de créer un système basé sur un réseau LAN en connectant l'unité de contrôle de caméra compatible LAN.

Informations générales

Alimentation	De 10,5 à 30 V CC PoE (IEEE802.3af, classe 2)
Consommation électrique	4 W
Température de fonctionnement	De 5 à 40°C
Dimensions (L x H x P) (hors parties saillantes)	80 x 310 x 125 mm
Poids	1,4 kg

Connecteurs d'entrée/sortie

LAN	RJ-45 8 broches (x1) 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
CCU/CNU	Connecteur multiple 8 broches, femelle (x1)
EXT I/O	Sub-D 9 broches, femelle (x1)

Informations quant à la loi européenne sur les données : [Cliquez ici](#) pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.



HXC-FB80

Caméra studio couleur HD dotée de trois capteurs CMOS Exmor™ 2/3"



BRC-H800

Caméra robotisée Full HD haut de gamme avec zoom optique 12x et qualité d'image de diffusion sans compromis



BRC-H900

Caméra studio robotisée Full HD avec capteur 3CMOS Exmor 1/2" et zoom optique 14x



HDC-3100

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS de type 2/3 avec connexion par fibre



HDC-3170

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS de type 2/3 pour transmission Triax



HDC-3500

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité HD 4x HFR



HDC-4300

Caméra système 4K/HD



HDC-4800



HDC-P50

Caméra de studio POV avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et fonction HD 6x HFR



HDC-1700

Caméra système HD multiformat portable



HDC-2400

Caméra système HD multiformat 3G



HDC-2500

Caméra système HD multiformat double vitesse 3G



HDC-2570

Caméra système portable HD multiformat dotée de l'interface numérique Triax



BRC-X400

Caméra robotisée IP 4K30P haut de gamme avec zoom 30x (avec CIZ) et fonctionnalité NDI®|HX pour une utilisation dans de nombreux environnements



HDC-3200

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité HD 2x HFR



HDC-3500V

Caméra de studio portable avec capteur d'image 3-CMOS 4K de type 2/3, filtre à densité neutre variable pré-installé et capacité HD 4x HFR



HDC-5500V

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3, filtre à densité neutre variable pré-installé et capacité 4K 4x HFR



CNA-2

Adaptateur réseau de commande de caméras



BRC-AM7

Caméra robotisée haut de gamme avec cadrage automatique et analyse par IA, 4K 60P et zoom optique 20x. Interopérabilité élevée avec d'autres systèmes de production



HDC-3500RV

Caméra de studio portable avec capteur d'image 3-CMOS 4K de type 2/3, filtre à densité neutre variable pré-installé et capacité HD 4x HFR



HDC-3500R

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité HD 4x HFR



HDC-5500R

Caméra de studio portable avec capteur 3-CMOS 4K de type 2/3 et capacité 4K 4x HFR



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.