

# HXCE-FB70

Unité d'extension pour l'alimentation du HXC-D70 et des caméras PMW-320/350/400/500



## Présentation

### **Permet d'étendre la portée de la fibre de 250 m à 10 km**

Le HXCE-FB70 est un module d'extension de la connexion par fibre entre l'adaptateur à fibre optique CA-FB70 et l'unité de commande pour caméra à fibre optique HXCU-FB70. Il est alimenté par fibre optique depuis l'unité HXCU-FB70. Il est ensuite relié au CA-FB70 au moyen d'un câble à fibre monomode. Dans ce cas, il augmente la distance d'extension de 250 m à 250 m + 10 km si le CA-FB70 est alimenté en local. Le HXCE-FB70 est conçu pour fonctionner avec les caméras HXC-D70 et PMW-320/350/400/500.

### **Qualité d'image Full HD et connexion pour tous les signaux**

Le HXCE-FB70 offre une qualité d'image d'exception et une intégration flexible ainsi que la possibilité d'étendre la compatibilité à tous les signaux (tally, intercom, retour vidéo et prompteur) en Full HD.

## Fonctions

### **Connexion fibre optique**

L'HXCE-FB70 garantit la meilleure qualité d'image et une intégration facile via la connexion fibre optique pour des distances allant jusqu'à 250 m avec une alimentation ou jusqu'à 10 km avec un câble fibre monomode et une alimentation locale.

### **Connexion pour tous les signaux**

Le HXCE-FB70 offre une intégration flexible et la possibilité d'étendre le fonctionnement avec tous les signaux (tally, intercom, retour vidéo et prompteur) en Full HD.

### **Design ultracompact et léger**

L'unité compacte est facile à positionner dans tout espace disponible à proximité de l'événement, tout en restant discrète. Elle est facile à transporter grâce à une poignée permettant un déploiement et une installation rapides.

### **Fonctionne avec l'unité CA-FB70 et l'unité HXCU-FB70 pour un maximum de flexibilité**

Le HXCE-FB70 peut être placé entre l'adaptateur à fibre optique CA-FB70 et l'unité de commande pour caméra à fibre optique HXCU-FB70 lorsque l'alimentation est requise pour le CA-FB70 relié aux caméras HXC-D70 ou PMW-320/350/400/500, ou lorsqu'une transmission longue distance est requise entre le CA-FB70 et l'unité HXCU-FB70.

### **Options de connecteur**

Le HXCE-FB70 est fourni avec deux connecteurs optiques CON DUO en standard. Il est également possible d'opter pour des connecteurs de type Lemo en utilisant le kit de connexion à fibre optique Lemo HKC-LC02 avec les unités HXCU-FB70 / HXCE-FB70, ou le kit de connexion à fibre optique Lemo HKC-LC01 avec les CA-FB70 / HXCE-FB70.



### HXC-P70

Caméra système Full HD/SD compacte et abordable, équipée de trois capteurs CMOS Exmor 2/3" avec connexion directe par câble à fibre optique

### HXC-FB80

Caméra studio couleur HD dotée de trois capteurs CMOS Exmor™ 2/3"

## Galerie



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.