

HDLA-1505

Adaptateur HD pour grands objectifs



Présentation

Le HDLA-1505 permet d'utiliser la caméra portable HD HDC-1500 ou la SuperMotion HDC-3300 avec des viseurs LCD et des grands objectifs de studio ou de car régie. Contrairement aux kits de montage classiques, l'adaptateur HDLA-1505 permet une fixation de la caméra par simple contact, sans câble, afin de passer rapidement et facilement de la main au trépied.

Remarque

Le HDLA-1505 comporte un boîtier gris clair, identique à celui de la caméra studio HDC-1000. Si nécessaire, un coloris plus sombre est également disponible.

La caméra se fixe en un seul geste

La caméra peut être installée rapidement et facilement dans l'adaptateur. Ce mécanisme unique permet de fixer et de retirer la HDC-1500 sans devoir ôter le grand objectif.

Le montage des têtes de caméra est rapide.

Pour plus d'efficacité opérationnelle en studio ou en car régie, la conception unique de l'adaptateur permet à la caméra portable de se convertir en un outil à grand objectif en quelques secondes seulement.

Aucun câble n'est nécessaire grâce à toutes les connexions contenues dans la griffe porte-accessoires.

Grâce à un nouveau mécanisme de verrouillage, les signaux d'alimentation, de vidéo et de commande sont transmis directement de la HDC-1500 au HDLA-1505, sans utiliser de câble supplémentaire.

Notez que le viseur HDVF-C730W nécessite une connexion par câble classique.

L'alimentation du téléprompteur est intégrée

Lorsqu'il est utilisé avec l'unité de commande HDCU-1000, l'adaptateur pour grands objectifs dispose d'une sortie de puissance de 200-240 V CA.

Les caractéristiques techniques sont les mêmes que pour une caméra grand format

Toutes les commandes et les fonctionnalités normalement associées aux caméras grand format sont présentes sur cet adaptateur très performant.

Compatible avec le viseur couleur LCD HDVF-C730W

Le HDLA-1505 est spécialement conçu pour permettre le montage du HDVF-C730W à l'arrière du boîtier de la caméra. Le viseur CRT de 7 pouces (HDVF-700A) ne peut pas être utilisé avec cet adaptateur d'objectif.

Fonctions

Ligne à profil bas avec position inférieure du viseur

Système de fixation immédiate

Produits associés



HDCU-5000

Unité de commande pour caméra (CCU) pour les caméras de studio de la série HDC-5500 et HDC-3500/3100

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.