

## HDVF-C35W

Viseur LCD couleur HD



### Présentation

Le viseur LCD couleur HD 3,5 pouces HDVF-C35W fournit des images claires et nettes sur son écran TFT-LCD couleur. Grâce à un œilleton amovible de conception unique, le caméraman peut visualiser clairement les images de différents angles et positions. De plus, l'écran LCD offre un grand angle de vue, permettant à plusieurs personnes de visionner la même image en même temps. L'œilleton est doté d'une lentille asphérique, destinée à réduire l'aberration à chaque angle de l'image dans le viseur pour permettre une mise au point plus précise.

### Fonctions

**Grand écran LCD 3,5 pouces**

**Offre plusieurs cadences d'image**

**Un œilleton amovible permet à l'utilisateur de visualiser directement la dalle LCD**

**Une loupe hautes performances minimise les distorsions des images**

**La fonction d'agrandissement 3x simplifie la mise au point, en particulier avec les objectifs haut de gamme**

**Des signaux en échelle de gris peuvent être générés, pour permettre au caméraman de régler l'exposition au niveau approprié**

**Commutable entre affichage couleur ou monochrome**

**Deux boutons assignables permettant de passer aux pré-réglages de commande et d'attribuer les fonctions fréquemment utilisées**

### Spécifications techniques

#### Informations générales

Alimentation	De 10,5 V à 17,0 V CC (fournie par la caméra)
Consommation électrique	6,3 W
Température de fonctionnement	De -20 °C à +45 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
Poids	850 g
-- LCD--	Type d'écran LCD

## Informations générales

Dimensions de la zone d'affichage	76,8 × 43,2 mm (H/V, format 16:9)
-----------------------------------	-----------------------------------

## Performances

Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Résolution	500 lignes ou plus
Formats pris en charge	1080/23.98 PsF, 24 PsF, 25 PsF, 29.97 PsF, 30 PsF 1080/50i, 59.94i, 60i
Température de couleur	6 500 K (avec cylindre du viseur et œilleton montés)
Indicateurs	Tally vert, TALLY/REC, BATT, !, MAG, recharge, SAVE

## Signaux d'entrée

Pb, Pr	0,7 Vc-c, asynchrone, terminaison 75 ?
Y	1 Vc-c, synchrone, terminaison 75 ?


## Connecteur

Connecteur caméra	Rond 20 broches
-------------------	-----------------

## Accessoires

Manuel d'utilisation (1)

Informations quant à la loi européenne sur les données : [Cliquez ici](#) pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.