

RM-30BP

Télécommande



Présentation

La RM-30BP succède à la RM-1000BP, la première télécommande multifonction complète du secteur.

Idéale pour les indépendants et les productions à petit budget, la télécommande légère peut être tenue en main, placée sur une table ou fixée à un trépied. La RM-30BP peut commander la plupart des fonctions de caméra, notamment :

- Commande de l'objectif : mise au point automatique / manuelle par simple pression, commande du diaphragme et du zoom
- Contrôle de la caméra : fonctions d'enregistrement / d'affichage, vitesse d'obturation, balance des blancs - comprenant six boutons assignables
- Commande de la lecture et multi-caméras (jusqu'à 3 caméras)

La RM-30BP peut aussi être reliée au nouveau MCX-500 pour une commande multi-caméras directe depuis le mélangeur. Elle est en outre compatible avec les HXR-NX5R et PXW-FS7 v4.0, et la compatibilité avec d'autres caméras Sony est envisagée.

Spécifications techniques

Remarques

Les spécifications sont provisoires et peuvent être modifiées.

Spécifications techniques

Dimensions (approximatives)	82,5 x 34 x 174,5 mm (L x H x P) sans les parties saillantes maximales
Poids (approximatif)	290 g (boîtier seul)
Température de fonctionnement	0 °C ~ +40 °C
Température de stockage	-20 °C +60 °C ~
Consommation électrique	en dessous de 0,2 W
Tension d'alimentation	4,2 ~ 6,0 V ; fournie par les caméras
Entrée/sortie	CAMERA x3 / connecteur TRS de 2,5 mm TELECOMMANDE x1 / prise jack TRS de 2,5 mm EN OPTION x1 / prise jack TRS de 3,5 mm

Galerie

