

## A-1865-788-A

Kit di modifica per PMW-F3 per rig 3D e Steadicam di piccole dimensioni



### Overview

#### **Kit con piastra laterale di dimensioni ridotte per allineamento interassiale ravvicinato**

Il kit di modifica A-1865-788-A per camcorder CineAlta PMW-F3K/L Super 35 mm aumenta flessibilità, leggerezza e maneggevolezza su rig 3D. Il kit di modifica è progettato per rig di dimensioni ridotte, come il rig 3D TS5 3ality Technica. È inoltre utile per le riprese con Steadicam o per l'allineamento ravvicinato di due telecamere PMW-F3. Il kit include i componenti per una sola telecamera PMW-F3.

Disponibile solo attraverso i canali di assistenza Sony

Le modifiche 3D sono eseguibili solo tramite i partner per l'assistenza accreditati o i Sony Specialist Dealer che offrono questo servizio.

#### **Maggiori informazioni**

Con il kit di modifica 3D di dimensioni ridotte alcune funzioni della PMW-F3 vengono disattivate. Tali funzioni sono:

I connettori di ingresso e uscita audio ch1/ch2

Gli 8 tasti di funzione assegnabile

I pulsanti per la messa a fuoco estesa

Il pulsante Rec Review

Il pulsante di avvio/arresto registrazione sull'impugnatura

Il controllo dello zoom

## Gallery

