

## AC-80MD

Adattatore AC compatibile con stampante, telecamera 3D e convertitore IP



### Overview

AC-80MD è l'adattatore AC compatibile con stampante, telecamera 3D e convertitore IP di Sony.

È compatibile con la stampante grafica digitale UP-D711MD e con la telecamera medica Full HD 3D MCC-3000MT.

Ingresso: AC 100 - 240 V, 1 - 0,5 A, 50/60 Hz

Uscita: DC 24 V, max. 3,3 A

Peso: 350 g (solo adattatore AC)

### Specifications

#### Specifiche

Alimentazione	AC da 100 V a 240 V, 50/60 Hz
---------------	-------------------------------

Corrente in entrata	Da 1 A a 0,5 A
---------------------	----------------

Tensione di uscita	DC 24 V
--------------------	---------

Corrente di uscita	Max. 3,3 A
--------------------	------------

Temperatura di esercizio	Da 0 a +40 °C
--------------------------	---------------

Umidità di esercizio	Da 20 a 80%
Pressione di esercizio	Da 700 hPa a 1.060 hPa
Temperatura di trasporto e archiviazione	Da -20 °C a 60 °C
Umidità di trasporto e archiviazione	Da 20% a 90%
Pressione di trasporto e stoccaggio	Da 700 hPa a 1.060 hPa
Dimensioni	63 × 30,5 × 140 mm (l/a/p) sporgenze escluse
Peso	350 g (solo adattatore AC)
Accessori in dotazione	Istruzioni per l'uso (1) Elenco contatti assistenza (1)

## Specifiche medicali

Protezione da scosse elettriche	Classe I
Protezione dall'ingresso dannoso di acqua	Normale
Grado di sicurezza in	Non indicato per l'utilizzo in

presenza di una  
miscela anestetica  
infiammabile con aria

presenza di una miscela anestetica  
infiammabile con aria o con  
ossigeno o protossido di azoto

---

Modalità di  
funzionamento

Continuo

---

## Gallery

