

AC-DN10

Adattatore/caricatore AC



Overview

- Adattatore/caricatore AC compatto e leggero
- Alimentazione DC massimo 100 W
- Attacco a V-mount che consente di collegare i camcorder compatibili
- Uscita XLR-4-pin per alimentare altri dispositivi

Specifications

Specifiche generiche

Alimentazione: Da 100 V a 240 V AC

Uscita DC: 16,7 V, 6 A

Temperatura di esercizio: Da 0 °C a 40 °C

Peso: 800 g

Dimensioni (L x A x P): 101 x 160 x 37 mm

Tempo di caricamento

BP-GL95: 145 minuti

BP-GL65: 155 minuti

BP-L60S: 155 minuti

Informazioni sul rispetto dell'ambiente: Saldature senza piombo.
Non sono utilizzati ritardanti di fiamma alogenati nella struttura e nei circuiti stampati.

Related products



HXC-FB80

Telecamera da studio
HD a colori con tre
sensori CMOS
Exmor™ da 2/3 di
pollice

Gallery

