

AC-VQ1051

Adattatore per
batteria/caricatore AC serie L



Overview

Adattatore c.a. / caricabatterie compatibile con le batterie InfoLITHIUM™ serie L

- Tempo di ricarica (normale / carica completa): F570 110 min / 170 min; F770 185 min / 245 min; F970 285 min / 345 min
- Il display intelligente conferma il tempo di ricarica e la durata della batteria residua in minuti e sotto forma di percentuale
- Il tipo relè consente di ricaricare fino a due batterie contemporaneamente

Specifications

Specifiche di base

Dimensioni (circa)	123 mm (L) x 53 mm (A) x 135 mm (P)
--------------------	-------------------------------------

Peso (circa)	400 g
--------------	-------

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +40°C
--------------------------	-----------------

Temperatura di stoccaggio	Da -20 a +60°C
---------------------------	----------------

Requisiti di alimentazione AC

Voltaggio	100-240 V
-----------	-----------

Frequenza	50/60 Hz
-----------	----------

Requisiti di alimentazione DC

Voltaggio	12/24 V
-----------	---------

Consumo

Consumo	33-43 VA (BATT), 40-53 VA (VCR/TELECAMERA)
---------	---

Adattatore

Corrente in uscita in modalità operativa	DC 8,4 V / 2 A
---	----------------

Specifiche di caricamento

Corrente in uscita in modalità caricamento	DC 8,4 V / 1,6 A
---	------------------

Ricarica rapida	Ricarica rapida
-----------------	-----------------

Display intelligente (LCD)	Y
-------------------------------	---

Ricarica DC Y

Tempo di caricamento

NP-F970 (caricamento
completo / 345 min / 285 min
caricamento normale)

NP-F960 (ricarica
completa / ricarica 295 min / 235 min
normale)

NP-F950 (ricarica
completa / ricarica 260 min / 200 min
normale)

NP-F930 (ricarica
completa / ricarica 245 min / 185 min
normale)

NP-F770 (caricamento
completo / 245 min / 185 min
caricamento normale)

NP-F750 (ricarica
completa / ricarica 205 min / 145 min
normale)

NP-F730 (ricarica
completa / ricarica 195 min / 135 min

normale)

NP-F730H (ricarica completa / ricarica normale)	205 min / 145 min
---	-------------------

NP-F570 (caricamento completo / caricamento normale)	170 min / 110 min
--	-------------------

NP-F550 (ricarica completa / ricarica normale)	145 min / 85 min
--	------------------

NP-F530 (ricarica completa / ricarica normale)	140 min / 80 min
--	------------------

NP-F330 (ricarica completa / ricarica normale)	115 min / 55 min
--	------------------

Info ambiente (indicate a partire dalla priorità più alta)

Uso di saldature senza piombo (100% del peso)	Saldature senza piombo
---	------------------------

Riduzione ed eliminazione	Non sono utilizzati ritardanti di
---------------------------	-----------------------------------

progressiva dei
ritardanti di fiamma
alogenati (100%)

fiamma alogenati nella struttura e
nei circuiti stampati

Gallery

