

AD-PCM2

Filtro antivento per registratore
PCM lineare PCM-M10



Overview

Ideale per la registrazione sul campo, questo filtro antivento opzionale è progettato per l'utilizzo con i microfoni integrati PCM-M10. Il filtro riduce il rumore del vento fino a 20 dB ed è realizzato in pelo sintetico di 15 mm di lunghezza.

- Per l'utilizzo con i microfoni integrati PCM-M10
- Riduce il rumore fino a 20 dB
- Realizzato in pelo sintetico di 15 mm di lunghezza

Gallery

