

AXS-A1TS48

Memory card AXS serie A,
capacità di 1 TB e velocità
garantita in scrittura di 4,8 Gbps



Overview

Registrazione RAW 4K ad alta velocità con il registratore portatile con memoria AXS-R7

La memory card AXS serie A AXS-A1TS48 (AXSM™) è un supporto flash memory ad alta velocità, capacità e affidabilità, destinato a formati RAW 4K e 2K lineari a 16 bit, inclusa la registrazione HFR (High Frame Rate) fino a 120 fps con risoluzione 4K* e 240 fps con risoluzione 2K. La memory card AXS-A1TS48 offre una capacità di 1 TB e una velocità in scrittura garantita di 4,8 Gbps. La card è compatibile con il registratore portatile AXS-R7, con i registratori RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore.

* L'HFR fino a 120 fps con risoluzione 4K è supportato solo dall'AXS-R7 con il PMW-F55.

Design sottile e compatto

Meno consumo di alimentazione, ventilazione più efficiente e dimensioni più compatte (35 x 75 x 8 mm) rispetto alle memory card AXS precedenti.

Ideale per workflow RAW 2K/4K con PMW-F55, PMW-F5, PXW-FS7 e NEX-FS700

La memory card AXS è una combinazione unica di capacità, elaborazione dati sostenuta, sicurezza e portabilità. Essa inaugura delle modalità di lavoro completamente nuove per gli

utenti finali.

È compatibile con AXS-R7, AXS-R5 e AXS-CR1

L'AXS-A1TS48 è compatibile con il registratore portatile AXS-R7, con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore.

Registra in RAW 4K e RAW 2K

Effettua registrazioni ad alta capacità, ad esempio, di 120 minuti in formato RAW 4K e 470 minuti in RAW 2K a 23,98 PsF, 46 minuti RAW 4K e 188 minuti RAW 2K a 60p, e 48 minuti in RAW 2K a 240 fps (frame al secondo); nonché 22 minuti in RAW 4K a 120 fps.

Features

Registrazioni ad alta capacità con trasferimenti veloci

La memory card AXS-A1TS48 offre una capacità di 1 TB e una velocità in scrittura garantita di 4,8 Gbps.

Design sottile e compatto

La AXS-A1TS48 è più piccola (35 x 75 x 8 mm) e leggera delle memory card AXS precedenti, dimensioni che condivide con le memory card SxS.

Meno consumo di alimentazione

La memory card AXS serie A ha consumi inferiori e offre una ventilazione più efficiente rispetto ai modelli precedenti (AXS-512S24).

È compatibile con AXS-R7, AXS-R5 e AXS-CR1

L'AXS-A1TS48 è compatibile con il registratore portatile AXS-R7, con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore*.

* A tutti i clienti che hanno acquistato o acquistano per la prima volta un modello AXS-R5 o AXS-CR1, viene fornito in omaggio un adattatore per memory card AXS. Altri adattatori sono disponibili

a pagamento.

Registra in RAW 4K e 2K a diversi frame rate

Effettua registrazioni di 120 minuti in formato RAW 4K e 470 minuti in formato RAW 2K a 23,98 PsF, 96 minuti RAW 4K e 378 minuti RAW 2K a 29,97 PsF, e 46 minuti RAW 4K e 188 minuti RAW 2K a 60p.

Registrazioni HFR RAW 4 K

La memory card AXS serie A effettua registrazioni di tipo HFR (High Frame Rate): 94 minuti RAW 2K a 120 fps (fotogrammi al secondo), 62 minuti RAW 2K a 180 fps e 48 minuti RAW 2K a 240 fps; nonché 22 minuti RAW 4K a 120 fps.*

* Il RAW 4K a 120 fps è supportato unicamente con il PMW-F55.

Gallery

