

AXS-A512S24

Memory card AXS serie A,
capacità di 512 GB e velocità
garantita in scrittura di 2,4 Gbps



Overview

Meno consumo di alimentazione e una ventilazione più efficiente rispetto alla memory card AXS precedente per la registrazione RAW con i modelli AXS-R5 e AXS-CR1

La memory card AXS serie A AXS-A512S24 (AXSM™) è un supporto flash memory ad alta velocità, capacità e affidabilità, destinato a formati RAW 4K e 2K lineari a 16 bit, inclusa la registrazione HFR (High Frame Rate) fino a 240 fps con risoluzione 2K. La AXS-A512S24 offre una capacità di 512 GB e una velocità in scrittura garantita di 2,4 Gbps. La card è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore.

Design sottile e compatto

Meno consumo di alimentazione, ventilazione più efficiente e dimensioni più compatte (35 x 75 x 8 mm) rispetto alle memory card AXS precedenti.

Ideale per workflow RAW 2K/4K con PMW-F55, PMW-F5 e NEX-FS700

La memory card AXS è una combinazione unica di capacità, elaborazione dati sostenuta, sicurezza e portabilità. Essa inaugura delle modalità di lavoro completamente nuove per gli utenti finali.

È compatibile con AXS-R5 e AXS-CR1

La AXS-A512S24 è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore.

Registra in RAW 4K, RAW 2K e HFR RAW 2K

Effettua registrazioni ad alta capacità, ad esempio, di 58 minuti in formato RAW 4K e 235 minuti in formato RAW 2K a 23,98 PsF, 22 minuti RAW 4K e 94 minuti RAW 2K a 60p, e 24 minuti RAW 2K a 240 fps (fotogrammi al secondo).

Features

Registrazioni ad alta capacità con trasferimenti veloci

La AXS-A512S24 offre una capacità di 512 GB e una velocità in scrittura garantita di 2,4 Gbps.

Design sottile e compatto

La AXS-A512S24 è più piccola (35 x 75 x 8 mm) e leggera delle memory card AXS precedenti, dimensioni che condivide con le memory card SxS.

Meno consumo di alimentazione

La memory card AXS serie A consuma meno alimentazione e offre una ventilazione più efficiente rispetto ai modelli precedenti.

È compatibile con AXS-R5 e AXS-CR1

La AXS-A512S24 è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore*.

* A tutti i clienti che hanno acquistato o acquistano per la prima volta un modello AXS-R5 o AXS-CR1, viene fornito in omaggio un adattatore per memory card AXS. Altri adattatori sono disponibili a pagamento.

Registra in RAW 4K e 2K a diversi frame rate

Effettua registrazioni di 58 minuti in formato RAW 4K e 235 minuti in formato RAW 2K a 23,98 PsF, 47 minuti RAW 4K e 188 minuti RAW 2K a 29,97 PsF, e 22 minuti RAW 4K e 94 minuti RAW 2K a 60p.

Registrazioni HFR RAW 2K

La memory card AXS serie A effettua registrazioni di tipo HFR (High Frame Rate): 47 minuti RAW 2K a 120 fps (fotogrammi al secondo), 31 minuti a 180 fps e 24 minuti a 240 fps.

Gallery

