

AXS-AR1

Lettore di memory card AXS e SxS Thunderbolt



Overview

Trasferimenti dati ad alta velocità tramite interfaccia Thunderbolt 2*

Il lettore di supporti AXS AXS-AR1 offre un'incredibile velocità di trasferimento dati massima di 9,6 Gbps (1200 MB/s) per supporti di memoria AXS tramite interfaccia Thunderbolt 2. Ciò facilita l'importazione di file 4K/2K RAW/X-OCN/XAVC registrati su supporti di memoria SxS da camcorder Sony o supporti AXS-A tramite registratori AXS-R7/R5. Il lettore di schede è inoltre compatibile con le memory card AXS-A e SxS.

* In fase di certificazione.

Richiede macOS 10.6 o versione successiva. Il sistema operativo Windows non è attualmente supportato.

Features

Trasferimento ad alta velocità tramite interfaccia Thunderbolt 2

Il lettore di supporti AXS AXS-AR1 offre un'incredibile velocità di trasferimento dati massima di 9,6 Gbps (1200 MB/s) per supporti di memoria AXS tramite interfaccia Thunderbolt 2.

Collegamento a catena

L'unità supporta la funzione di collegamento a catena che permette di connettere più lettori a un Mac tramite tecnologia Thunderbolt 2.

Slot compatibile con i supporti di memoria AXS e SxS

Il lettore AXS-AR1 offre i trasferimenti migliori per i modelli PMW-F55/F5 e AXS-R7/R5 poiché è compatibile sia con i supporti di memoria AXS-A sia con quelli SxS, una funzione particolarmente utile dopo le riprese se si utilizza la registrazione simultanea su entrambi i tipi di supporto.

Supporto di MacOS

L'AXS-AR1 è compatibile con i computer Mac con MacOS 10.6 o versioni più recenti che supportano la tecnologia Thunderbolt 2. Il funzionamento non è garantito su tutti i computer.

Specifications

Specifiche	
Interfaccia	Tecnologia Thunderbolt 2 (in test di certificazione)
Alimentazione	Adattatore AC-DC (VGP-AC19V77) Ingresso: Da 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz Uscita: 19,5 V/3,3 A (MAX)
Consumo	Circa 25 W
Dimensioni	Circa 100 x 71 x 193,5 mm (L x A x P) (senza sporgenze)
Peso	Circa 1 kg (senza scheda di memoria)

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Temperatura di stoccaggio	20 °C ~ 60 °C
Umidità di esercizio	20% ~ 80% (senza condensa)
Sistema operativo	Mac OS X 10.10 o successivo
Accessori in dotazione	Cavo Thunderbolt (1) Adattatore AC (1)

Gallery

