

## BC-U1A

Caricabatterie/adattatore AC per  
batteria litio-ione BP-  
U90/U60/U60T/U30



### Overview

#### **Per la carica di una batteria BP-U90/U60/U60T/U30**

Il caricabatterie BC-U1A può caricare una batteria litio-ione BP-U90, BP-U60/U60T o BP-U30 compatta ad alta velocità.

#### **L'adattatore AC integrato eroga una potenza di uscita di 12 V DC**

L'unità BC-U1A dispone anche di un cavo di alimentazione da 12 V DC che permette di alimentare direttamente il camcorder.

#### **Struttura compatta per la massima facilità d'uso**

L'unità BC-U1A pesa appena 340 g e misura (L x A x P) 128 x 45 x 98 mm.

NOTA: BC-U1A è conforme agli standard di sicurezza IEC62368-1.

### Specifications

#### Generale

Alimentazione	100 V~240 V AC, 50/60 Hz
---------------	--------------------------

Consumo	46 W
---------	------

Alimentazione DC	[36 W] 12 V / 3 A
------------------	-------------------

Tensione di ricarica	16,4 V
Dimensioni (L x A x P)	128 x 45 x 98 (mm)
Peso	340 (g)
Temperatura di esercizio	[Alimentazione DC]-5 °C~+45°C [Ricarica] 0°C~+45°C

## Tempo di carica indicativo

BP-U90	190 minuti
BP-U60	150 minuti
BP-U30	130 minuti

## Accessori in dotazione

Accessori in dotazione	Manuale di istruzioni Scheda di garanzia
------------------------	---

## Related products



### PXW-FS7M2

Telecamera XDCAM con sensore CMOS Exmor Super 35 mm 4K con filtro ND variabile, E-Mount



### PXW-FS5

Riprese a mano in Super 35



### PXW-FS5M2

Camcorder Super35 portatile con nuovo look creativo, HFR e 4K HDR a 120 fps, sistema dell'ottica  $\alpha$



### PXW-FS7

Telecamera XDCAM con sensore CMOS Exmor Super 35 mm 4K, attacco dell'ottica  $\alpha$  e registrazione XAVC e RAW 4K/2K

(blocco a leva) e  
registrazione XAVC e  
RAW 4K/2K



## **MCX-500**

Multi-Camera Live  
Producer

Mount, filtro ND  
variabile, registrazione  
4K/2K RAW e XAVC

## Gallery

